

# PHILIPS

Projecteur

DEL

10 W (18 W)

E26

Lumière du jour

Intensité invariable



046677533328



## Croissance des plantes améliorée grâce à une belle lumière blanche

Les lumières à DEL Plant Grow de Philips permettent non seulement d'optimiser la croissance des plantes, mais aussi de donner à vos plantes un magnifique aspect naturel. « Full Spectrum White » offre le spectre idéal de couleurs pour obtenir croissance et couleur naturelle.

### Champs d'application

- Le spectre de couleurs idéal pour obtenir croissance et aspect naturel
- Homologation UL pour les endroits humides

### Longue durée de vie

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans
- L'ampoule CRI90 rend les couleurs avec plus d'éclat

# Caractéristiques

## « Grow Light Spectrum »

L'accent mis sur la longueur d'onde de la couleur bleue aide à favoriser une croissance optimale des plantes et la phase végétative. Un spectre complet accompagné de couleur blanche entraîne une croissance saine et un magnifique aspect naturel.

## Homologation UL pour les endroits humides

Cette ampoule à DEL peut être utilisée lors d'applications intérieures et extérieures. Elle est homologuée pour une utilisation dans des endroits humides et à l'extérieur.

## Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

## CRI90

Cette ampoule à DEL a un indice de rendu des couleurs (color rendering index, CRI) de 90. Le CRI mesure la capacité d'une source lumineuse à bien rendre les couleurs comparativement à la lumière naturelle du soleil sur une échelle de 0 à 100, 100 étant ce qui se rapproche le plus de la lumière du soleil. Cette ampoule à indice de 90 aidera les couleurs à paraître plus naturelles et plus vives dans votre demeure.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,2 cm
- Poids: 0,38 kg
- Largeur: 12,2 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 50 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 1200 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 150 mA
- Efficacité: 75 lm/W

## Dimensions et poids de l'emballage

- Poids net: 0,370 kg

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 110-240 V
- Puissance: 16 W

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 120 cm

#### Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 50 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 1200 lm
- Intensité nominale de crête: 600 cd
- Puissance nominale: 16 W

#### Fiche technique

- Fréquence: 50 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677533328
- Poids brut: 0,530 g
- Hauteur: 16,700
- Longueur: 13,200
- Largeur: 13,200
- Numéro de matériau (12 N.C.):  
929001892705



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.405

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)