

PHILIPS

Lampe tubulaire

DEL

24 W-54 W

G5

Lumière du jour

046677537944



Croissance des plantes améliorée grâce à une belle lumière blanche

Les lumières à DEL Plant Grow de Philips permettent non seulement d'optimiser la croissance des plantes, mais aussi de donner à vos plantes un magnifique aspect naturel. Le spectre continu blanc offre le spectre idéal de couleurs pour obtenir croissance et couleur naturelle.

Optez pour une solution durable

- Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

La lumière au-delà de l'illumination

- Spectre de couleurs amélioré

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Une lumière qui restitue les couleurs authentiques

Caractéristiques

Ampoule longue durée, jusqu'à 50 ans

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 50 000 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 50 ans.

« Grow Light Spectrum »

Le spectre de couleurs idéal pour optimiser la croissance des plantes tout en obtenant des plantes à l'allure naturelle magnifique. Les longueurs d'onde de lumière bleue aident à favoriser la croissance des plantes ainsi que la phase végétative.

Une lumière qui restitue les couleurs authentiques



Voyez la couleur réelle de vos vêtements lorsque vous choisissez une tenue dans votre garde-robe – vous pouvez apparier une robe rouge et des chaussures rouges en toute confiance

et être sûre que les couleurs s'harmonisent parfaitement.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Tube, double extrémité
- Douille: G5
- Technologie: DEL

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 116,2 cm
- Poids: 0,175 kg
- Largeur: 1,78 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 51 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 5SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Lumière du jour
- Flux lumineux nominal: 2500 lm
- Temps d'amorçage: 0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 400-600 mA
- Efficacité: 104 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677537944
- EOC: 537944
- Titre du produit: 24T5/LED/48/9/50/IF/30/P/G5/Grow 10/1CT

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 39-64 V
- Puissance: 24 W
- Équivalence en watts: 54 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 116,2 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 200 °
- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Flux lumineux nominal: 2500 lm
- Puissance nominale: 24 W

Fiche technique

- Fréquence: 40-80 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677537944
- Poids net: 0,215 kg
- Poids brut: 0,289 g
- Hauteur: 119,600
- Longueur: 2,400
- Largeur: 2,400
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001949105



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.112

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.