

PHILIPS

Tubo lineal

LED

16 W-32 W-40 W

G13

Luz día

046677539160



Actualiza desde fluorescente a LED con confianza

Los tubos LED Philips UniversalFit reemplazan los tubos fluorescentes T8 y T12 y funcionan con balastos electrónicos y magnéticos. Listos para usarse. Este tubo LED de cristal de 4 pulgadas se ve y se siente como si fuera fluorescente, tiene un efecto de luz de día y larga duración.

Luz de alta calidad

- Luz natural diurna

Elija una solución sostenible

- Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

Luz más allá de la iluminación

- Encendido instantáneo

Destacados

Luz natural diurna



Este foco tiene una temperatura de color de 5000 K, lo que logra un efecto luminoso muy similar al de la luz diurna. La luz natural diurna ayuda a mantener la concentración y a resaltar los detalles.

Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no pierden su color.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características del foco

- Atenuable: No atenuable
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Tubo lineal
- Toma de corriente: G13
- Tecnología: LED
- Código de forma de lámpara: T8

Dimensiones del foco

- Alto: 121.23 cm
- Peso: 0.2 kg
- Ancho: 2.78 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 37 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación para tus actividades diarias
- Ángulo del rayo de luz: 240 °
- Consistencia de color: 5 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Luz día
- Flujo luminoso nominal: 1800 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 110~600 mA
- Eficacia: 112 lm/W

Información del empaque

- Familia de productos: UniversalFit
- EAN: 046677539160
- EOC: 539163
- Título del producto: 16T8/LED/48-850/UF18/G 5/2 FB

Consumo de energía

- Factor de energía: >0.9
- Voltaje: 40-330 V
- Potencia: 16 W
- Potencia equivalente: 32-40 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 121.23 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 240 °
- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1800 lm
- Potencia asignada: 16 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50 to 120000

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677539160
- Peso neto: 0.680 kg
- Peso bruto: 0.720 kg
- Alto: 123.400 cm
- Longitud: 6.200 cm
- Ancho: 3.100 cm
- Número de material (12NC): 929001966003



Fecha de publicación:
2020-10-12
Versión: 0.198

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com