

PHILIPS

Tubo lineal

LED

30 W-60 W

FA8

Luz día

046677542498



Tubo LED que funciona directamente desde tu línea eléctrica

Los tubos LED Philips MainsFit reemplazan los tubos fluorescentes operando directamente desde la línea eléctrica y cualquier toma existente. Este tubo LED de vidrio de 8 pies se ve y se siente similar a fluorescente y proporciona un efecto de luz diurna con larga vida útil.

Especificaciones

Características

- Regulable: No regulable
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Tubo lineal
- Toma de corriente: FA8
- Código de forma de la lámpara: T8

Duración

- Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación para tus actividades diarias
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Flujo luminoso nominal: 3500 lm

Otras características

- Corriente de la lámpara: 120-275 mA
- Eficacia: 116 lm/W

Información del empaque

- Familia de productos: MainsFit

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.9

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 240 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 240 °
- Potencia asignada: 30 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677542498
- Peso neto: 1.080 kg
- Peso bruto: 1.240 kg
- Alto: 240.000 cm
- Largo: 5.800 cm
- Ancho: 5.800 cm
- Número de material (12NC): 929001919503



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.253

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com