PHILIPS

Luz (regulable)


LED

4 W (25 W)

E26

Blanco frío

Regulable



046677543129



Diseñado para ser visto

Un toque contemporáneo al estilo industrial

Larga vida útil
- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Cree una atmósfera cálida
- Con atenuador

Luz de alta calidad
- Luz blanca, fría

Estilo moderno
- LED de estilo moderno

Tecnología moderna LED, estilo vintage
- Una lámpara como luminária

Destacados

Vida útil promedio de 15 000 horas



Con una vida útil de hasta 15 000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Con atenuador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Luz blanca, fría



Esta lámpara tiene una temperatura de color de 4000 K y proporciona una luz fría, fresca y nítida.

Estilo moderno

Diseño moderno para una decoración de interiores contemporánea, con un exclusivo aspecto elegante ideal para cualquier hogar con un toque industrial o chic. Presenta un cristal gris ahumado con un solo filamento vertical delgado y una base de acabado negro para que combine con tu decoración. Tiene una emisión de luz más fría para una ambientación nítida y despejada.

Una lámpara como luminária

Un nuevo giro contemporáneo a la tendencia de iluminación industrial que cuenta con una variedad de focos LED altamente estilizados con filamentos gigantes diseñados para llamar la atención. Úsalo con lámparas colgantes o directamente suspendido del cable para realzar la belleza del foco en sí.

Especificaciones

Características

- Forma: G25
- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: G25
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

Dimensiones del foco

- Alto: 12.1 cm
- Peso: 0.04 kg
- Ancho: 8 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 4000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 150 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 40 mA
- Eficacia: 37 lm/W

Información del empaque
- EAN: 046677543129
- EOC: 543124
- Título del producto: 4G25/MOD/840/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 25 W

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 12.1 cm

Valores nominales
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 150 lm
- Potencia asignada: 4 W

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz

Fecha de publicación: 2023-11-08
Versión: 0.399

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com