

# PHILIPS

Luz (regulable)

LED

4W (25W)

E26

Blanco frío

Atenuable



046677543136



## Diseñado para ser visto

Un toque contemporáneo al estilo industrial

### Larga vida útil

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

### Cree una atmósfera cálida

- Con atenuador

### Luz de alta calidad

- Luz blanca, fría

### Estilo moderno

- LED de estilo moderno

### Tecnología moderna LED, estilo vintage

- Una lámpara como luminaria

# Destacados

## Vida útil promedio de 15 000 horas



Con una vida útil de hasta 15 000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

### Con atenuador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

## Luz blanca, fría



Esta lámpara tiene una temperatura de color de 4000 K y proporciona una luz fría, fresca y nítida.

### Estilo moderno

Diseño moderno para una decoración de interiores contemporánea, con un exclusivo aspecto elegante ideal para cualquier hogar con un toque industrial o chic. Presenta un cristal gris ahumado con un solo filamento vertical delgado y una base de acabado negro para que combine con tu decoración. Tiene una emisión de luz más fría para una ambientación nítida y despejada.

## Una lámpara como luminaria

Un nuevo giro contemporáneo a la tendencia de iluminación industrial que cuenta con una variedad de focos LED altamente estilizados con filamentos gigantes diseñados para llamar la atención. Úsalo con lámparas colgantes o directamente suspendido del cable para realzar la belleza del foco en sí.

# Especificaciones

## Características del foco

- Atenuable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: T10
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

## Dimensiones del foco

- Alto: 13.7 cm
- Peso: 0.036 kg
- Ancho: 3.2 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

## Características de la luz

- Consistencia de color: 6SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 4000 K
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 150 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 40 mA
- Eficacia: 37 lm/W

#### Información del empaque

- EAN: 046677543136
- EOC: 543132
- Título del producto:  
4T10/MOD/840/E26/CL/GL/DIM  
4/1BC

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 4 W
- Potencia equivalente: 25 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 13.7 cm

#### Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 150 lm
- Potencia asignada: 4 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50 bis 60

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677543136
- Peso neto: 0.034 kg
- Peso bruto: 0.056 kg
- Alto: 18.400 cm
- Longitud: 3.500 cm
- Ancho: 14.000 cm
- Número de material (12NC):  
929002000903



Fecha de publicación:  
2020-10-19  
Versión: 0.398

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)