

PHILIPS

Foco

LED

16 W-75 W

E26

Daylight Deluxe

046677545116



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Los focos LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, este foco es perfecto para sustituir los focos mate tradicionales.

Luz de alta calidad

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

- Un simple LED para el uso diario

Destacados

Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Un simple LED para el uso diario



El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperados de un LED a un precio asequible.

Especificaciones

Características del foco

- Atenuable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Otro
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Blanco

Dimensiones del foco

- Alto: 7.7 cm
- Peso: 0.135 kg
- Ancho: 15 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Consistencia de color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Daylight Deluxe
- Flujo luminoso nominal: 1200 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 230 mA
- Eficacia: 75 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677545116
- EOC: 545110
- Título del producto:
16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 110–240 V
- Potencia: 16 W
- Potencia equivalente: 75 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 7.7 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 120 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1200 lm
- Potencia asignada: 16 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50 bis 60

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677545116
- Peso neto: 0.137 kg
- Peso bruto: 0.154 kg
- Alto: 15.500 cm
- Longitud: 15.500 cm
- Ancho: 8.500 cm
- Número de material (12NC):
929002010605



Fecha de publicación:
2020-10-12
Versión: 0.18

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com