



Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Los focos LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, este foco es perfecto para sustituir los focos mate tradicionales.

Luz de alta calidad

· Foco de larga duración: dura hasta 10 años

Elija una solución sostenible

· Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

· Un simple LED para el uso diario

Destacados

Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Un simple LED para el uso diario



El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperado de un LED a un precio asequible.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

· Regulable: NO

· Uso previsto: Interiores

· Forma de la lámpara: Otro

· Toma de corriente: E26

· Acabado de la luz: Blanco

· Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

Alto: 7.7 cmAncho: 15 cm

Duración

· Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

• Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

• Ángulo del rayo de luz: 120 °

Índice de producción de color (IRC):
80

· Temperatura de color: 6500 K

· Flujo luminoso nominal: 1200 lm

• Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

 Temperatura de color correlacionada: 6500 K

 Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 75.00 lm/W

· Flujo luminoso: 1,200 lm

Varios

· EyeComfort: Sí

Otras características

• Eficacia: 75 lm/W

• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

• EAN: 046677545116

• EOC: 545110

Título del producto:

16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

Energía

· Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

· Certificación Energy Star: No

• Factor de energía: 0.5

Voltaje: 110-240 V

· Potencia en vatios: 16 W

· Potencia en vatios equivalente: 75 W

· Consumo de energía: 16 W

Dimensiones y peso del producto

• Largo: 7.7 cm

Valores nominales

· Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60 Hz

· Regulable: No

Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz
Tapa-base: E26 | Single Contact

Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

• EAN/UPC - Producto: 046677545116

Peso neto: 0.14 kgPeso bruto: 0.15 kg

Alto: 15.5 cmLargo: 15.5 cmAncho: 8.5 cm

 N.° de material (12NC): 929002010605



Fecha de publicación: 2024-02-05 Versión: 0.28 © 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.