

# PHILIPS

Foco

LED

16 W-75 W

E26

Luz de día Deluxe

046677545116



## Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Los focos LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, este foco es perfecto para sustituir los focos mate tradicionales.

### Luz de alta calidad

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

### Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Luz más allá de la iluminación

- Un simple LED para el uso diario

# Destacados

## Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

## Un simple LED para el uso diario



El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperados de un LED a un precio asequible.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Otro
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

## Dimensiones del foco

- Alto: 7.7 cm
- Peso: 0.135 kg
- Ancho: 15 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Luz de día Deluxe
- Flujo luminoso nominal: 1200 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 230 mA
- Eficacia: 75 lm/W

#### Información del empaque

- EAN: 046677545116
- EOC: 545110
- Título del producto:  
16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 110–240 V
- Potencia en vatios: 16 W
- Potencia en vatios equivalente: 75 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 7.7 cm

#### Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 120 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1200 lm
- Potencia asignada: 16 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677545116
- Peso neto: 0.137 kg
- Peso bruto: 0.154 kg
- Alto: 15.500 cm
- Longitud: 15.500 cm
- Ancho: 8.500 cm
- Número de material (12NC):  
929002010605



Fecha de publicación:  
2021-01-12  
Versión: 0.19

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)