

# PHILIPS

Lámpara

LED

26 W-125 W

E26

Luz de día Deluxe

046677545130



## Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Los focos LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, este foco es perfecto para sustituir los focos mate tradicionales.

### Luz de alta calidad

- Foco de larga duración: dura hasta 10 años

### Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Luz más allá de la iluminación

- Un simple LED para el uso diario

# Destacados

## Vida útil promedio de 10,950 horas

Con una vida útil de hasta 10,950 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia y disfrutar de una solución perfecta en iluminación durante más de 10 años.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

## Un simple LED para el uso diario



El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto para sus necesidades de iluminación básica. Proporciona la hermosa luz y el rendimiento confiable que esperados de un LED a un precio asequible.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Otro
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco

## Dimensiones del producto

- Alto: 7.7 cm
- Ancho: 20 cm

## Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 120 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Flujo luminoso nominal: 2050 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada: 6500 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 78.00 lm/W
- Flujo luminoso: 2,050 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficacia: 78 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

#### Información del empaque

- EAN: 046677545130
- EOC: 545137
- Título del producto:  
26UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

#### Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.5

#### Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 110–240 V
- Potencia en vatios: 26 W
- Potencia en vatios equivalente: 125 W
- Consumo de energía: 26 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 7.7 cm

#### Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60 Hz
- Regulable: No
- Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz
- Tapa-base: E26 | Single Contact  
Medium Screw

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677545130
- Peso neto: 0.25 kg
- Peso bruto: 0.27 kg
- Alto: 21 cm
- Largo: 21 cm
- Ancho: 8.5 cm
- N.º de material (12NC):  
929002010805



Fecha de publicación:  
2023-11-22  
Versión: 0.26

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.