

# PHILIPS

Vela (regulable)

LED

5,5 W-60 W

E26

Regulación de la intensidad

046677547950



## Una iluminación adecuada crea la magia del momento

Los focos LED de Philips con un efecto regulable de resplandor cálido permiten atenuar los niveles de luz a los tonos cálidos de los focos tradicionales. De esta manera, se puede alternar entre una iluminación funcional y un ambiente atractivo y acogedor.

### **Aporta un hermoso brillo a su hogar**

- LED de cristal clásico

### **Elija una solución sostenible**

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### **Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas**

- Diseñada para que el confort de sus ojos

# Destacados

## Diseño de cristal

El aspecto que te gusta con el rendimiento que esperas. Los diseños clásicos de cristal son muy atractivos.

## Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

## Diseñada para que el confort de sus ojos



Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: F15
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

## Dimensiones del producto

- Alto: 11.2 cm
- Peso: 0.025 kg
- Ancho: 4.7 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 2700-2200 K
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 60 mA
- Eficacia: 90 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677547950
- EOC: 547959
- Título del producto: 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.75
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11.2 cm

#### Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 300 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 500 lm
- Potencia asignada: 5.5 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677547950
- Peso neto: 0.070 kg
- Peso bruto: 0.092 kg
- Alto: 18.400 cm
- Largo: 4.800 cm
- Ancho: 14.000 cm
- Número de material (12NC): 929002091503



Fecha de publicación:  
2021-10-19  
Versión: 0.199

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)