

# PHILIPS

Luz (regulable)

LED

5 W-40 W

E26

Luz día

Regulación de la intensidad

046677549220



## Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Figuras familiares que conoces y amas. Usan cerca de un 80 % menos energía que los focos de luz tradicional y duran diez veces más.

### **Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas**

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

### **Elija una solución sostenible**

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

# Destacados

## Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

## Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

## Dimensiones del producto

- Alto: 10.8 cm
- Peso: 0.04 kg
- Ancho: 6 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

## Características de la luz

- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Luz día
- Flujo luminoso nominal: 450 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 55 mA
- Eficacia: 90 lm/W

### Información del empaque

- EAN: 046677549220
- EOC: 549220
- Título del producto:  
5A19/PER/950/CL/G/E26/DIM 1FB  
T20

### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.8 cm

### Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 450 lm
- Potencia asignada: 5 W

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677549220
- Peso neto: 0.030 kg
- Peso bruto: 0.052 kg
- Alto: 12.000 cm
- Largo: 6.600 cm
- Ancho: 6.600 cm
- Número de material (12NC):  
929002207804



Fecha de publicación:  
2023-11-08  
Versión: 0.199

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)