

PHILIPS

Lampe tubulaire


DEL

14 W (32 W)

G13

Blanc froid

046677553166



Un tube à DEL fonctionnant directement de votre alimentation électrique

Éliminez l'entretien des ballasts grâce aux tubes à DEL MainsFit de Philips. Ce tube T8 est conçu pour remplacer les tubes T8 et T12 sur les douilles shuntées et non shuntées; il a l'apparence et l'effet d'un tube fluorescent projetant une lumière blanche froide et il possède une longue durée de vie.

Lumière de haute qualité

- Lumière blanche et froide

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Le remplacement parfait pour les applications de fluorescent linéaire T8

Optez pour une solution durable

- Vous pouvez vous fier à ce qui est indiqué sur l'emballage des produits Philips.

Caractéristiques

Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K, qui émet une lumière très éclatante et froide.

Semblable aux fluorescents linéaires

Le remplacement rapide et facile parfait pour les tubes fluorescents linéaires T8. Il s'intègre directement dans les douilles G13 de fluorescents linéaires T8 standard.

Aucun rayonnement UV ou IR

Le faisceau de lumière n'émet aucun rayonnement infrarouge et ne produit donc aucune chaleur. Il n'émet également aucun rayonnement ultraviolet, ce qui signifie que les tissus exposés à cet éclairage ne se terniront pas.

Spécifications

Caractéristiques

- Intensité variable: Non
- Forme de l'ampoule: Tube, double extrémité
- Douille: G13

Durabilité

- Durée de vie nominale: 50 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Flux lumineux nominal: 1800 lm

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 47~130 mA
- Efficacité: 128 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 121,23 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 240 °
- Puissance nominale: 14 W

Fiche technique

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677553166
- Poids net: 2,150 kg
- Poids brut: 3,000 kg
- Hauteur: 9,000 cm
- Longueur: 124,500 cm
- Largeur: 17,600 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929001845605



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.263

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com