

PHILIPS

Ampoule

DEL

9 W-65 W

E26

Blanc doux

04667755382



Éclairage blanc doux, sans compromis de qualité

Les ampoules sphériques à DEL de Philips produisent une belle lumière blanche douce en plus d'avoir une durée de vie exceptionnelle et de permettre de réaliser instantanément des économies d'énergie. De conception élégante et épurée, cette ampoule est idéale pour remplacer les ampoules sphériques à incandescence traditionnelles.

Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La lumière au-delà de l'illumination

- Une technologie à DEL simple au quotidien
- À allumage instantané

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

Une technologie à DEL simple au quotidien



L'ampoule à DEL de tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour tous vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL, le tout à prix avantageux.

À allumage instantané Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13 cm
- Poids: 0,075 kg
- Largeur: 9,5 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110 °
- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 650 lm
- Temps d'amorçage: 0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 125 mA
- Efficacité: 72 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677555382
- EOC: 555383
- Titre du produit:
9BR30/LED/827/FR/P/ND 2/4FB

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: >0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 9 W
- Équivalence en watts: 65 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 110 °
- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Flux lumineux nominal: 650 lm
- Puissance nominale: 9 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677555382
- Poids net: 0,376 kg
- Poids brut: 0,516 kg
- Hauteur: 15,100 cm
- Longueur: 16,800 cm
- Largeur: 16,800 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):
929001947905



Date de publication :
2023-05-27
Version: 0.21

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com