



Éclairage blanc doux, sans compromis de qualité

Les ampoules sphériques à DEL de Philips produisent une belle lumière blanche douce en plus d'avoir une durée de vie exceptionnelle et de permettre de réaliser instantanément des économies d'énergie. De conception élégante et épurée, cette ampoule est idéale pour remplacer les ampoules sphériques à incandescence traditionnelles.

Lumière de haute qualité

· Ampoule longue durée, jusqu'à 10 ans

La lumière au-delà de l'illumination

- · Une technologie à DEL simple au quotidien
- À allumage instantané

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

· Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 10 950 heures

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 10 950 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 10 ans.

Une technologie à DEL simple au quotidien



L'ampoule à DEL de tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour tous vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL, le tout à prix avantageux.

À allumage instantané Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: OuiUtilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non
- orientable
 Douille: E26
 Technologie: DEL
 Type de verre: Givré

Dimensions de l'ampoule

Hauteur: 10,2 cmPoids: 0,034 kgLargeur: 6 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation:20 000

Caractéristiques de la lumière

- · Angle de faisceau: 240 °
- · Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC):
- · Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- · Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: Pleine lumière instantanée

Divers

EyeComfort: Non

Autres caractéristiques

- · Courant de la lampe: 110 mA
- · Efficacité: 80 lm/W

Dimensions et poids de l'emballage

Poids net: 0,220 kg

Renseignements sur l'emballage

EAN: 046677556761EOC: 556761

• Titre du produit: 10A19/PER/827/P/E26/DIM 24/4FB

Consommation

• Facteur de puissance: >0.6

Tension: 120 VPuissance: 10 W

· Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit

· Longueur: 10,2 cm

Valeurs nominales

Angle de faisceau nominal: 240 °
Durée de vie nominale: 15 000 h
Flux lumineux nominal: 800 lm
Puissance nominale: 10 W

Fiche technique

· Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

• EAN/CUP - produit: 046677556761

Poids brut: 0,268 gHauteur: 17,500Longueur: 6,100Largeur: 12,100

· Numéro de matériau (12 N.C.):

929002260505



Date de publication : 2023-11-08 Version: 0.19 © 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.