

# PHILIPS

Luz (regulable)

LED

4,5 W-60 W

E26

Luz ámbar

Regulación de la intensidad

046677556792



## Diseñado para ser visto

Presentamos la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage, una colección que evoca los conocidos focos incandescentes. Se destacan cuando se utilizan pieza central, ya que aportan una sensación de nostalgia a su decoración interior.

### **Elija una solución sostenible**

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### **Luz más allá de la iluminación**

- Con regulador

# Destacados

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

## Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Ámbar
- Material del foco: Cristal

## Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 6 cm

## Duración

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

## Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2000 K
- Flujo luminoso nominal: 300 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada: 2000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 66.00 lm/W
- Flujo luminoso: 300 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Eficacia: 66 lm/W
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

## Información del empaque

- EAN: 046677556792
- EOC: 556795
- Título del producto: 4.5A19/VIN/820/E26/CL/GL/DIM 4/FB T20

## Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

## Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W
- Consumo de energía: 4.5 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

## Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Regulable: Sí
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Tapa-base: E26 | Single Contact Medium Screw

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 046677556792
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.05 kg
- Alto: 12 cm
- Largo: 6.6 cm
- Ancho: 6.6 cm
- N.º de material (12NC): 929001950933



Fecha de publicación:  
2024-02-07  
Versión: 0.209

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)