

PHILIPS

Luz (regulable)

LED

5 W-40 W

E26

Luz ámbar

Regulación de la intensidad

046677556808



Diseñado para ser visto

Presentamos la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage, una colección que evoca los conocidos focos incandescentes. Se destacan cuando se utilizan pieza central, ya que aportan una sensación de nostalgia a su decoración interior.

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

- Con regulador

Destacados

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED

Dimensiones del producto

- Alto: 13.8 cm
- Peso: 0.045 kg
- Ancho: 6.4 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2000 K
- Categoría de color de la luz: Luz ámbar
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 50 mA
- Eficacia: 70 lm/W

Dimensiones y peso del empaque

- Peso neto: 0.030 kg

Información del empaque

- EAN: 046677556808
- EOC: 556803
- Título del producto: 5ST19/VIN/820/E26/CL/GL/DIM 4/1FB T20

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: No
- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.8 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Potencia asignada: 5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.208

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com