

PHILIPS

Ampoule

DEL

14-8-5 W-100-60-40 W

E26

Blanc doux

046677556945



Une ampoule à DEL dernier cri pour le domicile

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 13,31 cm
- Poids: 0,094 kg
- Largeur: 7,06 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 250 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de la couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 1600-800-450 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927 | CCT of 2700K

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 120-56-38 mA
- Efficacité: 114 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677556945
- EOC: 556944
- Titre du produit: 14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 14, 8, 5 W
- Équivalence en watts: 100-60-40 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 13,31 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 250 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 1600-800-450 lm
- Puissance nominale: 14-8-5 W

Fiche technique

- Fréquence: 60

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677556945
- Poids net: 0,096 kg
- Poids brut: 0,114 kg
- Hauteur: 14,000 cm
- Longueur: 7,500 cm
- Largeur: 7,500 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002285005



Date de publication :
2020-10-19
Version: 0.12

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com