PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

16 W-100 W

GU24

Blanc brillant

Gradation

046677558680

Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

Lumière de haute qualité
- Lumière froide et énergisante

Optez pour une solution durable
- Tubes de lumière longue durée, jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La lumière au-delà de l'illumination
- Intensité réglable

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies
- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

3500 K [lampes à DEL]

Cette ampoule a une température de couleur de 3 500 K. Elle produit une lumière fraîche et énergisante, idéale pour créer une ambiance chaleureuse pour les soirées entre amis ou pour la lecture.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures

Grâce à ces tubes de lumière d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage parfaite pendant plus de 15 ans.

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance tout en douceur pouvant être réduit jusqu'à 10 % de la pleine luminosité. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable pour vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Oui
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: GU24
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14 cm
- Poids: 0,115 kg
- Largeur: 7,7 cm

Durabilité
- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau: 250 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 3000 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc brillant
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- Code de couleurs: 930 | CCT of 3000K
- Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
- Efficacité lumineuse (nominale): 100 lm/W
- Flux lumineux : 1 600 lm

Divers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques
- Courant de la lampe: 145 mA
- Efficacité: 100 lm/W
- Conforme à la directive européenne RoHS: Oui

Dimensions et poids de l'emballage
- Poids net: 0,096 kg

Renseignements sur l'emballage
- EAN: 046677558680
- EOC: 558684
- Titre du produit: 16A21/PER/930/P/GU24/DIM 4/1FB T20

Alimentation
- Facteur de puissance (fraction): 0.7

Consommation
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 16 W
- Équivalence en watts: 100 W
- Consommation: 16 W

Dimensions et poids du produit
- Longueur: 14 cm

Valeurs nominales
- Angle de faisceau nominal: 250 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Puissance nominale: 16 W

Fiche technique
- Fréquence: 60 Hz
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Line Frequency: 60 Hz
- Culot-Base: GU24

Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit: 046677558680
- Poids brut: 0,114 g
- Hauteur: 14,000
- Longueur: 7,500
- Largeur: 7,500
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002327634

Date de publication : 2023-11-08
Version: 0.76

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com