

# Day-Brite

## CFI

par @signify

### Soins de santé

#### Multi-Med 2x2

#### ME221

Luminaire pour chambre de patients



Le luminaire pour examens dans les chambres de patients **Multi-Med** de Day-Brite/CFI procure l'éclairage essentiel convenant aux exigences d'éclairage pour les examens. Les logements optiques sont conçus pour un rendement efficace et le confort du patient. L'allure nette du Multi-Med l'aide à se confondre avec le plafond et rend l'environnement moins clinique. Le fini antimicrobien de série et la lentille contribuent aux efforts de contrôle des infections dans l'installation.

Projet: \_\_\_\_\_

Emplacement: \_\_\_\_\_

No de catalogue: \_\_\_\_\_

Type de luminaire: \_\_\_\_\_

Lampes: \_\_\_\_\_ Qté: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

### Guide pour commander

exemple: ME221G35L940HSTDST101UNVDIM

Gamme	Taille / fonction	Type de plafond	Lumens pour examens	Couleur	Matériau boîtier	Matériau cadre
<b>ME</b>	<b>221</b>				<b>HST</b>	<b>DST</b>
<b>ME</b> Multi-Med	<b>221</b> 2x2 pour examens	<b>G</b> Profilé/en saillie <b>F</b> Bordure	<b>26L</b> 2600 lumens nominaux émis <b>35L</b> 3500 lumens nominaux émis <b>43L</b> 4300 lumens nominaux émis <b>52L</b> 5200 lumens nominaux émis <b>61L</b> 6100 lumens nominaux émis <b>70L</b> 7000 lumens nominaux émis	<b>935</b> IRC 90, 3500K <b>940</b> IRC 90, 4000K <b>950</b> IRC 90, 5000K	<b>HST</b> Acier laminé à froid calibre 20	<b>DST</b> Acier laminé à froid calibre 18
Examens - optique	Tension	Régulateur	Options			
<b>101</b>	<b>UNV</b>	<b>DIM-</b>				
<b>101</b> Polycarbonate opale 0,125	<b>UNV</b> Tension universelle 120-277V	<b>DIM</b> Gradation 0-10V	<b>EMDEL<sup>1</sup></b> Urgence intégrée 10W <b>TR</b> Vis à tête creuse inviolable <b>RF</b> Filtre perturbation radioélectrique <b>LN35</b> Veilleuse DEL 3500K			

1. Bloc de batterie d'urgence 10W avec commutateur/lampe témoin installé à l'usine dans la section examens, 1100 lm nominaux.

# ME221 Multi-Med DEL 2x2

## Luminaire pour chambre de patients

### Spécifications

#### Caractéristiques

- Lentille de polycarbonate opale procurant une distribution de lumière uniforme
- Fini antimicrobien sur les surfaces exposées conçu pour empêcher la propagation des microbes
- Veilleuse/lumière DEL directionnelle en option avec commutateur intégré pour ajuster les niveaux d'éclairage à 100/70/40 ou 10 %. La veilleuse est intégrée dans la section pour examens

#### Spécifications

- **Construction**: boîtier en acier laminé à froid de calibre 20
- **Cadre de porte**: cadre en acier laminé à froid de calibre 18
- **Réflecteur et lentilles**: le luminaire offre une lentille de polycarbonate opale qui aide à prévenir l'intrusion de particules
- **Fini**: le boîtier, les réflecteurs et le cadre de porte sont peints après fabrication avec un revêtement de poudre de polyester blanc. Les composantes exposées sont recouvertes d'une peinture antimicrobienne

- **Électrique**: régulateurs électroniques offrent une tension universelle 120-277V. La section ambiante procure une gradation 0-10V avec des fils de basse tension traversant la plaque d'accès pour une installation facile
- **Montage**: Multi-Med s'installe dans un plafond à grille suspendu (G), en saillie (G) ou dans un plafond de placoplâtre (F)
- **Homologation**: homologué cETLus pour endroits humides
- **Garantie**: limitée de 5 ans


### Données sur l'énergie

Plage de lumens	Rangées DEL	Puissance (W)	Lumens émis
26L	3 rangées	37,5	2 625
35L	4 rangées	50,0	3 500
43L	5 rangées	62,5	4 375
52L	6 rangées	75,0	5 250
61L	7 rangées	87,5	6 125
70L	8 rangées	100,0	7 000

# ME221 Multi-Med DEL 2x2

## Luminaire pour chambre de patients

### Dimensions



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
 200 Franklin Square Drive,  
 Somerset, NJ 08873  
 Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
 281 Hillmount Road,  
 Markham, ON, Canada L6C 2S3  
 Téléphone 800-668-9008