


PHILIPS

Oszlopos/talapzatos
kialakítás

myGarden

Patio

szürke



15282/54/PN



Gyönyörködjön a kertjében

Ez a gyönyörű Philips myGarden sétányvilágító lámpa meleg fehér, energiatakarékos fénnel világítja meg a kert ösvényeit vagy bejáratát. Kiváló minőségű alumíniumból készült, és tökéletesen illik a kertbe.

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a hagyományos stílushoz
- Válassza kültéri sétányvilágítóként
- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához
- Időjárásálló



Fénypontok

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a hagyományos stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri helyszín kialakításában.

Válassza sétányvilágítóként

Hozza ki a legjobbat a kültéri helyszínéből ezzel a sétányvilágítóval, amely tökéletes a kert, a terasz széle megvilágításához vagy a behajtó és gyalogutak hangsúlyozására.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Egyszerű beállítás

A lámpának és szerelvényeinek a felszerelése egyszerű: a doboz tartalmaz a felszereléshez és üzembe helyezéshez szükséges minden eszközt, például Torx kulcsot és Torx csavart. Egyértelmű utasításokat talál a telepítés helyére vonatkozóan, beleértve a vízállóságra vonatkozó IP-besorolás feltüntetését is.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: szürke
- Anyag: alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Heritage
- Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,940 kg
- Magasság: 47,1 cm
- Hosszúság: 15,3 cm
- Szélesség: 15,3 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- Beépített LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis: A++ – E
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: –
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I – földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.542

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com