

PHILIPS

Fali lámpa

myGarden

Flagstone

fekete

LED



17209/30/16



Árassza el fénnnyel a külső tereket

Minimalista dizájn, szolid funkciók. Ez a Philips fekete fali lámpa nagy teljesítményű, meleg fehér LED-fényt sugároz. Lenyűgöző kétirányú fényhatásaival egyedi ragyogással árasztja el kertjét.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Rendkívül hosszú élettartam
- Energiatakarékos
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Szabadtéri használatra

- Korszerű kültéri világítás
- Válasszon kültéri fali lámpát
- Kiváló minőségű alumínium és valódi üveg

Speciális lámpa szabadtéri használatra

- Nagy teljesítményű LED
- Nagy teljesítményű világítás
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Különleges jellemzők

- Kétirányú fényhatás
- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához
- Időjárásálló

Fénypontok

Rendkívül hosszú élettartam



Fényforrás, amelyben megbízhat. A Philips LED-es fényforrásai rendkívül hosszú, legalább 20 000 órás élettartamot biztosítanak (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 20 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Az otthonában tökéletes hangulatot biztosító Philips LED-lámpákkal nem kell aggódnia sem a karbantartás, sem a csere miatt.

Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Korszerű kültéri világítás

A Philips kültéri lámpák elegáns, kortárs stílusának meggyőző, merész, minimalista megoldásai tökéletesek a kertek, járdák és külterek fénnel való feldíszítéséhez.

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű sajtol alumíniumból és valódi üvegből készült.

Nagy teljesítményű LED



A Philips kültéri lámpacsalád a legkorszerűbb LED-technológiára épül, amely erős fényáramot, kiváló fényminőséget és hosszú élettartamot tesz lehetővé.

Nagy teljesítményű világítás

A kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Kétirányú fényhatás



Kétirányú fényhatás általános kerti megvilágításhoz.

Egyszerű beállítás

A lámpának és szerelvényeinek a felszerelése egyszerű: a doboz tartalmaz a felszereléshez és üzembe helyezéshez szükséges minden eszközt, például Torx kulcsot és Torx csavart. Egyértelmű utasításokat talál a telepítés helyére vonatkozóan, beleértve a vízállóságra vonatkozó IP-besorolás feltüntetését is.

Időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték

és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium
- Ház színe: Fekete

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Kétirányú fénysugár: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

Kert

- Kert: Hátsó kert, Előkert

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen

Energiaellátás

- Bemeneti feszültség: SELV

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,715 kg
- Magasság: 11,8 cm
- Hosszúság: 13,6 cm
- Szélesség: 8,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 12 W
- A lámpa teljes fényárama: 300 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: meleg fehér
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- Fényforrások száma: 3
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 1 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I – földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- Por és víz elleni védelem kódja: IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett
- IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718291443285
- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Bruttó tömeg: 0,82 kg
- Magasság: 16,2 cm
- Hosszúság: 9,9 cm
- Szélesség: 12,7 cm
- Cikkszám (12NC): 915002531402



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.1057

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com