

PHILIPS

Lampă de perete

myGarden

Flagstone

negru

LED



17209/30/16



Iluminați-vă viața în exterior

Cu un design minimalist, dar care inspiră rezistență, această lampă de perete neagră de la Philips proiectează o puternică lumină LED albă caldă și adaugă o strălucire unică peretelui dvs., cu efecte de lumină bidirecțională.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de utilizare extrem de lungă
- Economie de energie
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Proiectate pentru utilizare în exterior

- Iluminat modern pentru exterior
- Alegeți lămpile de perete pentru exterior
- Aluminiiu de înaltă calitate și sticlă adevărată

Iluminare avansată pentru exterior

- LED de putere mare
- Lumină puternică
- Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale

- Efect de lumină bidirecțională
- Ușor de setat pentru fiecare destinație
- Rezistent la intemperii

Repere

Durată de utilizare extrem de lungă



O sursă de lumină în care puteți avea încredere. Corpurile de iluminat Philips LED oferă o durată de viață extrem de lungă de minimum 20.000 de ore (care echivalează cu 20 de ani, pe baza unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13.000 cicluri de aprindere/stingere). Cu corpurile de iluminat Philips LED nu va trebui să vă mai preocupați de întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce vă bucurați de ambianța perfectă în locuința dvs.

Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Iluminat modern pentru exterior

Iluminat pentru exterior impresionant, îndrăzneț și minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al corpurilor de iluminat Philips de exterior este modul perfect de a lumina grădinile, aleile și spațiile exterioare.

Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.

LED de putere mare



Iluminatul pentru exterior Philips utilizează cea mai modernă tehnologie cu LED-uri. Aceasta oferă putere mare de iluminare și calitate superioară a luminii cu o durată de viață foarte mare.

Lumină puternică

Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Efect de lumină bidirecțională



Efect de lumină bidirecțională pentru iluminarea generală a grădinii.

Ușor de setat

Această lampă și elementele de fixare sunt proiectate pentru montare simplă, conținând toate elementele utile de care aveți nevoie pentru a demara proiectul, cum ar fi o cheie Torx și șuruburi Torx. Veți găsi instrucțiuni clare despre unde poate fi instalat produsul și informații relevante despre clasificările IP legate de rezistența la apă.

Rezistent la intemperii

Această lampă de exterior Philips este destinată special mediilor exterioare

umede și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica rezistența ei la apă. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Aluminiiu
- Culoare carcasă: Negru

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Da
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da

Grădină

- Grădină: Terasă, Curtea din față

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Da

Putere

- Tensiune de intrare: SELV

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,715 kg
- Înălțime: 11,8 cm
- Lungime: 13,6 cm
- Lățime: 8,8 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 12 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 300 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: alb cald
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Număr de becuri: 3
- Puterea becului inclus: 1 W
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: I - împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I
- Număr de surse de lumină: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718291443285
- Greutate netă: 0,72 kg
- Greutate brută: 0,82 kg
- Înălțime: 16,2 cm
- Lungime: 9,9 cm
- Lățime: 12,7 cm
- Număr material (12NC): 915002531402



Data apariției: 2024-02-07
Versiune: 0.1057

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com