

PHILIPS

Fali lámpa

myGarden

Harvest

fekete



17235/30/PN



Hozzon létre varázslatos szabadtéri pillanatokat

Vigye ki a vintage stílust a szabadtérre ezzel a fekete kivitelű Philips myGarden fali lámpával. A retró kialakítású lámpával stílusosan élvezheti a szabadtéri pillanatokat. A kiváló minőségű anyagok és a fekete színű borítás tökéletesen illik egyéni stílusához.

Szabadtéri használatra

- Kiváló minőségű anyagok

Különleges jellemzők

- Időjárásálló

Élvezze az életet a szabadban

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

Fénypontok

Kiváló minőségű anyagok

A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. A lámpatest szilárd, ellenáll a rozsdásodásnak is bármilyen időjárás esetén, és hosszan tartó használatot biztosít.

Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Szabályozható: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,833 kg
- Magasság: 22,9 cm
- Hosszúság: 20,8 cm
- Szélesség: 12,7 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 42 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály

- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 2

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696156780
- Nettó tömeg: 0,83 kg
- Bruttó tömeg: 1,04 kg
- Magasság: 24,8 cm
- Hosszúság: 12,8 cm
- Szélesség: 22,3 cm
- Cikkszám (12NC): 915005308901



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.386

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com