

PHILIPS

Stenska svetilka

myGarden

Harvest

črna



17235/30/PN



Uživajte v trenutkih na prostem

S to stensko laterno Philips myGarden v črni izdaji vnesite starinski videz v zunanje prostore. Retro zasnova je eleganten način za uživanje v trenutkih na prostem. Visokokakovostni materiali in črna prevleka se popolnoma ujemata z vašim osebnim slogom.

Zasnovano za uporabo na prostem

- Visokokakovostni materiali

Posebne značilnosti

- Odporno na vremenske pogoje

Uživajte v življenju na prostem

- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Značilnosti

Visokokakovostni materiali

Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

Ustvarite elegantno vzdušje

Ta zunanja stenska svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje zunanji prostor in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščitena je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,833 kg
- Višina: 22,9 cm
- Dolžina: 20,8 cm
- Širina: 12,7 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 42 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696156780
- Neto teža: 0,83 kg
- Bruto teža: 1,04 kg
- Višina: 24,8 cm
- Dolžina: 12,8 cm
- Širina: 22,3 cm
- Številka materiala (12NC): 915005308901



Datum izdaje: 2024-02-07
Različica: 0.386

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com