

PHILIPS

โคมไฟติดผนัง

myGarden

String

แอนทราไซด์

LED



17273/93/86



ไฟกับการผ่อนคลาย

โคมไฟติดผนัง Philips myGarden String ที่มีรูปลักษณะของสเตนเลสสตีลที่แข็งแรงจะสร้างแสงสว่างให้กับพื้นที่นอกบ้านได้เป็นอย่างดี ไฟ LED วัสดุสังเคราะห์และการออกแบบสไตล์มินิมอลจะให้ความรู้สึกที่ร่วมสมัยแก่พื้นที่นอกบ้านของคุณ

ใช้งานง่าย

- ทนความชื้น

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง

คุณภาพเยี่ยม

- ตัวโคมทำจากโลหะมีความทนทาน

ไฮไลท์

ทนความชื้น
กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง

ตัวโคมทำจากโลหะมีความทนทาน



รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: แอนทราไซด์
- วัสดุ: สเตนเลสสตีล

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: สวนและชานบ้าน
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: โคมไฟติดผนัง
- สบายตา: ได้

การใช้พลังงาน

- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL):
Built in LED

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 20.5 cm
- ความยาว: 16.2 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.645 kg
- ความกว้าง: 6.6 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- แหล่งกำเนิดแสงเทียบเท่ากับหลอดไฟรุ่นเก่า:
30 W
- เทคโนโลยีหลอดไฟ: LED
- สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ช่วง 220 V – 240 V
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- แหล่งกำเนิดแสงที่มีหลอดไฟคลาส Energy:
LED ติดตั้งในตัว
- จำนวนหลอดไฟ: 1
- มีหลอดไฟวัตต์: 4 W
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 4 W
- รหัส IP: IP44
- ระดับการป้องกัน: II – หุ้มฉนวนสองชั้น



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.501

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com