

# PHILIPS

## ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ

myGarden

Crust

inox

LED



17356/47/PO



## Φωτίστε τον κήπο σας το βράδυ

Αυτό το συμπαγές χωνευτό σποτ Philips myGarden Crust LED από ανοξείδωτο χάλυβα επισημαίνει μονοπάτια και διαδρομές προς το πάρκινγκ χωρίς να αλλάζει την εμφάνιση του κήπου σας. Τα υλικά ανώτερης ποιότητας και οι λαμπτήρες LED υψηλής ποιότητας της Philips διασφαλίζουν σχεδόν μηδενικές ανάγκες συντήρησης μετά την εγκατάσταση.

### Βιώσιμες λύσεις φωτισμού

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

### Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας

- Ανοξείδωτο ασάλι υψηλής ποιότητας και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας

### Προηγμένος φωτισμός για εξωτερικούς χώρους

- Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED

### Ειδικά χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση
- IP67 - παντός καιρού
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25 χρόνια



# Χαρακτηριστικά

## Εξοικονόμηση ενέργειας



Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να εξοικονομείτε χρήματα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

Ο λαμπτήρας φωτισμού LED, που παρέχεται με αυτό το φωτιστικό της Philips, είναι μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι σας.

## Υλικό υψηλής ποιότητας

Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι ανθεκτικό στη φθορά και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει και να φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι και συνθετικά υλικά υψηλής ποιότητας.

## Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED



Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη μονάδα LED και τον οδηγό του φωτιστικού.

## Εύκολη εγκατάσταση




Η εγκατάσταση ενός φωτιστικού μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη. Με αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της Philips, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να γίνει η διαδικασία αυτή πιο εύκολη και πιο πρακτική για εσάς. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από κλειδί torx για την εγκατάσταση.

## IP67 - παντός καιρού



Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς: ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την προστασία από το νερό. Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων έχει σχεδιαστεί με IP67: προστατεύεται από προσωρινή εμβάπτιση και είναι ιδανικός για να φωτίσετε τη διαδρομή προς το πάρκινγκ και μονοπάτια ή δρομάκια. Μπορείτε επίσης να περνάτε από πάνω του με το αυτοκίνητο.

## Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής



Μια πηγή φωτός που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Ο λαμπτήρας LED της Philips, που παρέχεται με αυτό το φωτιστικό LED Philips, έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 25.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 25 χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000 κύκλων ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης). Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση λαμπτήρων.

# Προδιαγραφές

## Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: inox
- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι

## Επιπλέον λειτουργία/αξιοσημείωτα

- 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED: Ναι
- Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι

## Διάφορα

- Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και αίθρια
- Στυλ: Μοντέρνο
- Τύπος: Χωνευτό σποτ
- EyeComfort: Όχι

## Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος κοπής: 10,5 cm
- Πλάτος κοπής: 10,5 cm
- Μήκος: 11,5 cm
- Καθαρό βάρος: 0,334 kg
- Απόσταση σε εσοχή: 11,5 cm
- Πλάτος: 11,5 cm

## Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
- Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 270 lm
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz
- Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
- LED: Ναι
- Ενσωματωμένο LED: Ναι
- Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ενσωματωμένο LED
- Αριθμός λαμπτήρων: 1
- Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 3 W
- Κωδικός IP: IP67
- Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή μόνωση
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι

## Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718696159019
- Καθαρό βάρος: 0,334 kg
- Μικτό βάρος: 0,430 kg
- Ύψος: 126,000 mm
- Μήκος: 121,000 mm
- Πλάτος: 121,000 mm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 915005395601



Ημερομηνία έκδοσης:  
2021-09-22  
Έκδοση: 0.724

© 2021 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)