

# PHILIPS

## Vanjska zidna svjetiljka Impress

Hue White i Color  
Ambiance

Ugrađeno LED svjetlo


Bijelo svjetlo i svjetlo u boji

Niskonaponski sustav –  
produžni kabel

Pametno upravljanje uz Hue  
Bridge\*



17459/30/P7



## Priključite i osvjetlite svoj otvoreni prostor

Impresionirajte svoje goste niskonaponskom zidnom svjetiljkom Impress. Ovom modernom rasvjetnom tijelu u staklu potrebna je samo zidna utičnica kako bi vaš prostor od sumraka do zore bojilo jednom od 16 milijuna boja.

### Neograničene mogućnosti

- Opustite se uz toplo do hladno bijelo svjetlo
- Posebno svjetlo za posebne prilike
- Ovih blagdana ukrašavajte svjetlom

### Lako i jednostavno upravljanje

- Upravljaite na svoj način

### Potpuna kontrola s pametnog uređaja uz Hue Bridge/most

- Potreban je Philips Hue Bridge/most

### Posebno dizajniran za vaš vanjski prostor

- Otporno na vremenske nepogode (IP44)
- Lako se montira i produžuje
- Visokokvalitetni aluminij i kaljeno staklo

# Istaknute znač.

## Toplo do hladno bijelo svjetlo



Produžite si večeri uz vanjsko osvjetljenje Philips Hue. Postavite odgovarajući ambijent u dvorištu, na balkonu ili trijemu i opustite se. Iz toplog bijelog svjetla ljetnog sunca u hladno dnevno svjetlo zime: možete uživati u svim nijansama bijelog svjetla koje možete prilagođavati svojem raspoloženju tijekom godine.

## Posebno svjetlo za posebne prilike



Prazničko veselje počinje ovdje – s pametnim svjetlima! Upotrijebite Hue žarulje tvrtke Philips kako biste svom domu podarili blagdanski doživljaj: jarke crvene i zelene boje za Božić, suptilne pastelne nijanse za proljeće ili jezivo ljubičasto isijavanje za najukletiju kuću u kvartu na Noć vještica.

## Ovih blagdana ukrašavajte svjetlom



Prazničko veselje počinje ovdje – s pametnim svjetlima! Upotrijebite Hue žarulje tvrtke Philips kako biste svom domu podarili blagdanski doživljaj: jarke crvene i zelene boje za Božić, suptilne pastelne nijanse za proljeće ili jezivo ljubičasto isijavanje za najukletiju kuću u kvartu na Noć vještica.

## Upravljanje na svoj način



Povežite Philips Hue svjetla s mostom i krenite u istraživanje beskonačnih mogućnosti. Svjetlom možete upravljati s pametnog telefona ili tableta putem aplikacije Philips Hue; osim toga, sustavu možete dodavati prekidače za aktivaciju rasvjetle. Postavite mjerače vremena, obavijesti, alarme i još mnogo toga za potpun Philips Hue doživljaj. Philips Hue radi čak i uz Amazon Alexu, Apple Homekit i Google Home kako bi vam omogućio glasovno upravljanje svjetlima.

## Potreban je Philips Hue Bridge/most



Povežite Philips Hue svjetla s mostom kako biste upravljali svjetlima s pametnog telefona ili tableta putem aplikacije Philips Hue. Philips Hue svjetlima možete upravljati i pomoću prekidača za prigušivanje Philips Hue koji omogućuje uključivanje/isključivanje i prigušivanje.

## Otporno na vremenske nepogode (IP44)



Ova svjetiljka Philips Hue za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdile njezine tehničke karakteristike. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode iz svih smjerova, pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.


### Lako se montira i produžuje



Osvijetlite mračne puteljke, istaknite točke u pejzažu ili kreirajte jedinstven ambijent u dvorištu. To možete uraditi sami pomoću Hue točaka ili bitvi. Ovi

se proizvodi zasnivaju na niskom naponu, tako da su sigurni i jednostavni za montažu. Više nisu potrebne komplicirane stvari za vanjsku rasvjetu: kreirajte je i proširujte po želji.

### kvalitetni aluminij i staklo



Svjetiljke su izrađene posebno za upotrebu na otvorenom. Upotrebljavamo visokokvalitetni aluminij i kaljeno staklo, čime se osigurava maksimalno učinkovit rad svjetiljki u vanjskim uvjetima, a pametnom upotrebom materijala ujedno se optimiziraju radijske frekvencije.

## Specifikacije

### Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Staklo

### Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

### Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Vrsta: Zidne svjetiljke

### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,990 kg
- Visina: 24 cm
- Dužina: 14,1 cm
- Širina: 12 cm

### Servis

- Jamstvo: 2 godine

### Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 1.180 lm
- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Boja svjetla: Hue White Color Ambiance 2000 – 6500
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Broj žarulja: 2
- Snaga žarulje u kompletu: 8 W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 8 W
- IP šifra: IP44, zaštita od prskanja vode
- Klasa zaštite: III – siguran izuzetno niski napon
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: LED izvor svjetlost koji može zamijeniti stručnjak
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Upravljački uređaj koji može zamijeniti krajnji korisnik
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 710 lm

### Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696174333
- Neto težina: 1,99 kg
- Bruto težina: 2,35 kg
- Visina: 335 mm
- Dužina: 140 mm
- Širina: 260 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005842101



Datum izdavanja:  
2024-02-07  
Verzija: 0.577

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)