

PHILIPS

Impress kültéri falilámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED


Fehér és színes fény

Kisfeszültségű rendszer –
bővítő

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17459/30/P7



Csatlakoztassa és vigyen fényt a szabadba

Keltsen lenyűgöző hatást az Impress kisfeszültségű falilámpával! Ennek a modern, üvegbevonatú lámpatestnek csak egy falilámpa csatlakozóra van szüksége ahhoz, hogy alkonyattól hajnalig 16 millió színben világítsa meg.

Korlátlan lehetőségek

- Lazuljon el meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel
- Különleges fény különleges alkalmakra
- Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Egyéni vezérlés

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Időjárásálló (IP44)
- Egyszerűen felszerelhető és bővíthető
- Kiváló minőségű alumínium és hőkezelt üveg

Fénypontok

A melegtől a hideg fehér fényig változtatható



Tegye szebbé az estéit a Philips Hue kültéri világítással. Állítsa be a megfelelő hangulatot a teraszán, az erkélyen vagy a tornácon, és élvezze a pihenést. Élvezze a fehér fény árnyalatait a nyári nap meleg, fehér fényétől a tél jeges hófehér színéig, az évszakok hangulatának megfelelően.

Különleges fény különleges alkalmakra



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az öné legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az öné legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Philips Hue bridge szükséges



Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Időjárásálló (IP44)




Ezt a Philips Hue kültéri lámpatestet kifejezetten kültéri használatra tervezték, és szigorú teszteknek vetették alá a megfelelő üzembiztonság érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a bármilyen irányból ráfröccsenő vízzel szemben. A termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas; ideális fényforrás.

Egyszerűen felszerelhető és bővíthető

Világosítsa meg a sötét ösvényeket, emeljen ki egyes részleteket a környezetből, vagy hozzon létre egyedi hangulatot a teraszon. Ezt önállóan

meg tudja valósítani a Hue spotok és parkvilágítók segítségével. A termékek kisfeszültséggel működnek, használatuk biztonságos, és könnyen telepíthetők. A kültér kivilágítása nem bonyolult feladat: alkossa meg, majd bővítse tetszés szerint.

kiváló minőségű alumínium és üveg

A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Kiváló minőségű alumíniumot és hőkezelt üveget használunk a kültéri körülmények közötti legjobb használhatóság eléréséhez. Az anyagokat intelligens módon használjuk fel a rádiófrekvencia optimalizálására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Üveg

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Fali lámpák

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,990 kg
- Magasság: 24 cm
- Hosszúság: 14,1 cm
- Szélesség: 12 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 180 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 2
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 8 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 8 W
- IP-kód: IP44, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: III - biztonságos, törpefeszültségű
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 710 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696174333
- Nettó tömeg: 1,99 kg
- Bruttó tömeg: 2,35 kg
- Magasság: 335 mm
- Hosszúság: 140 mm
- Szélesség: 260 mm
- Cikkszám (12NC): 915005842101



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.577

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com