

PHILIPS

Lily XL spotlight för utomhusbruk

Hue White and color
ambiance

Integrerad LED-belysning

Vitt och färgat ljus

LowVolt-system – förlängning

Smart styrning med Hue bridge*



17462/30/P7



Koppla in och lys upp dina utomhusytor

Lily XL har samma snygga design som Lily spotlight, men i ett större format och mer kraftfullt ljus. Använd den avtagbara kåpan för att skapa en riktad ljuseffekt och välj mellan vitt ljus eller en av de 16 miljoner färgerna.

Oändliga möjligheter

- Färglägg dina utomhusytor med 16 miljoner färger
- Speciella ljuskällor för speciella tillfällen
- Kraftfulla spotlights för utomhusbruk

Enkel styrning och trevnad

- Styr det på ditt sätt

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Kräver en Philips Hue Bridge

Specialdesignad för utomhusytor

- Enkel att installera och utöka
- Vädertålig (IP65)
- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Funktioner

Färglägg din utomhusyta



Med Philips Hue-utomhusbelysning finns det inga gränser för den magi du kan skapa. Lek med 16 miljoner färger och alla nyanser av vitt ljus för att skapa de effekter du vill. Framhäv objekt, träd eller gångar så att dina ytor sticker ut. Använd Hue-appen för att spara dina favoritljusinställningar och aktivera dem när du vill med ett enkelt tryck.

Speciella ljuskällor för speciella tillfällen



Festglädjen börjar här — med smart belysning! Med Philips Hue-ljuskällor ger du ditt hem den rätta atmosfären för årets alla högtider: rött och grönt för jul, milda pasteller till våren, till och med ett djupt glödande lila för att skapa gatans läbbigaste spökhuss till Halloween.

Kraftfulla spotlights för utomhusbruk

Lys upp även större trädgårdsdekorationer såsom träd, statyer och fontäner med hjälp av armaturer för utomhusbruk som erbjuder ett vidsträckt och färgstarkt ljus.

Styr det på ditt sätt



Anslut dina Philips Hue-ljuskällor till Hue Bridge och börja utforska de oändliga möjligheterna. Styr belysningen från din smartphone eller surfplatta via Philips Hue-appen eller lägg till inomhusströmbrytarna i systemet för att byta ljus. Ställ in timers, larm och mycket mer och njut av den kompletta Philips Hue-upplevelsen. Philips Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple Homekit och Google Assistant så att du kan styra belysningen med rösten.

Kräver en Philips Hue-brygga




Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.

Enkel att installera och utöka




Lys upp mörka gångar, framhäv ditt trädgårdslandskap eller skapa en unik stämning på uteplatsen. Du kan göra det själv med hjälp av Hue-spottar eller -pollare. Produkterna har på låg spänning, är säkra att använda och enkla att installera. Inget krångel längre för att få belysning utomhus: skapa och utöka som du vill.

Vädertålig (IP65)



Den här Philips Hue-armaturen är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddet mot damm och den andra till skyddet mot vatten. Den här armaturen är IP65-klassad, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstrålar med lågt tryck från alla håll. IP65 är en högre nivå än IP44 och används vanligtvis för armaturer som placeras nära marken eller kräver mer skydd på grund av vissa utomhusförhållanden.

Hög kvalitet



Produkterna är särskilt framtagna för utomhusbruk. Vi använder material av högsta kvalitet för att säkerställa bästa möjliga prestanda utomhus som smart användning av material för bästa möjliga radiofrekvens.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Ja
- Helt väderbeständig: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Typ: Spotlight

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,400 kg
- Kabellängd: 0,5 m
- Höjd: 19 cm
- Längd: 11,2 cm
- Bredd: 11,2 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Ljusflöde på 4 000 K: 1 060 lm
- Livslängd upp till: 25 000 h
- Ljutfärg: 2 000–6 500 Hue White color ambiance
- Spridningsvinkel: 60°
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Antal ljuskällor: 1
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 15 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 15 W
- IP-kod: IP65, dammskyddad, skydd mot vattenstrålar
- Skyddsklass: III – säker, extralåg spänning
- Ljuskällans utbytbart: LED-ljuskälla som inte kan bytas ut
- Styrsystemets utbytbart: Styrsystem som kan bytas ut av slutanvändare
- Ljusflöde på 2 700 K: 950 lm

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- Philips Hue-app: IOS 15 och senare, Android 10.0 och senare

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696174364
- Nettovikt: 1,4 kg
- Bruttovikt: 1,72 kg
- Höjd: 275 mm
- Längd: 150 mm
- Bredd: 275 mm
- Materialnummer (12NC): 915005842601



Publiceringsdatum:
2024-02-07
Version: 0.733

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com