

PHILIPS

Appear kültéri falilámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Fehér és színes fény

Hálózati tápellátású

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17463/47/P7



Korlátlan lehetőségek

Az Appear falilámpa 16 millió színű, diszkrét és mégis erős fényt biztosít: a fénysugarakat lefele és felfele irányítja, így éles, irányított fényháromszöget hoz létre a falon, azzal világítva meg az előlő vagy hátsó teraszt.

Korlátlan lehetőségek

- Lazuljon el meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel
- Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre
- Érkezzen haza megvilágított házba
- Egyedi építészeti fényformák

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Egyéni vezérlés

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Időjárásálló (IP44)
- Kiváló minőségű inox és kiváló szintetikus anyagok

Fénypontok

A melegtől a hideg fehér fényig változtatható



Tegye szebbé az estéit a Philips Hue kültéri világítással. Állítsa be a megfelelő hangulatot a teraszán, az erkélyen vagy a tornácon, és élvezze a pihenést. Élvezze a fehér fény árnyalatait a nyári nap meleg, fehér fényétől a tél jeges hófehér színéig, az évszakok hangulatának megfelelően.

Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az öné legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Érkezzen haza világos lakásba



Beállíthatja úgy a Philips Hue alkalmazást, hogy az észlelje, amikor Ön már közel van otthonához. Mielőtt kiszállna autójából, vagy bemenne az úton, az Ön által kiválasztott intelligens lámpák automatikusan bekapcsolnak.

Egyedi építészeti fényformák



Hozzon létre építészeti fókuszpontokat olyan kültéri lámpatestekkel, amelyek borotvaéles háromszögletű fényhatásokat vetítenek bármilyen falra vagy felületre.

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Philips Hue bridge szükséges



Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Időjárásálló (IP44)

Ezt a Philips Hue kültéri lámpatestet kifejezetten kültéri használatra tervezték, és szigorú teszteknek vetették alá a megfelelő

üzembiztonság érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a bármilyen irányból ráfröccsenő vízzel szemben. A termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas; ideális fényforrás.

Kiváló minőségű

A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Csak a legjobb minőségű anyagokat használjuk, a kültéri körülmények közötti legjobb teljesítmény elérése érdekében; az anyagokat intelligens módon használjuk fel, a rádiófrekvencia optimalizálására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: inox
- Anyag: Rozsdamentes acél

További funkcióval/tartozékkal

- Kétirányú fénysugár: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Fali lámpák

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,123 kg
- Magasság: 24 cm
- Hosszúság: 11,7 cm
- Szélesség: 8,4 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 180 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 2
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 8 W
- IP-kód: IP44, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 710 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176207
- Nettó tömeg: 1,12 kg
- Bruttó tömeg: 1,29 kg
- Magasság: 295 mm
- Hosszúság: 105 mm
- Szélesség: 130 mm
- Cikkszám (12NC): 915005976301



Kiadás dátuma:
2024-02-05
Verzió: 0.378

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com