

PHILIPS

Resonate udendørs væglampe

Hue White and color
ambiance

Integreret LED



Hvidt og farvet lys

230V

Intelligent styring med Hue
Bridge*



17464/30/P7



Ubegrænsede muligheder

Resonate væglampen i sort udsender lyset i triangulære lyseffekter både op og ned og gør det muligt for dig at oplyse dine terrasser og verandaer med elegant farverigt lys.

Ubegrænsede muligheder

- Slap af med varmt til køligt hvidt lys
- Brug lyset til at skabe julestemning i dit hjem
- Kom hjem til et hus fyldt med lys
- Unikke arkitektoniske lysformer

Nem styring og komfort

- Styr det på din måde

Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

- Kræver en Philips Hue Bridge

Specielt designet til dine udendørsområder

- Vandtæt (IP44)
- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Varmt til køligt hvidt lys



Forlæng dine aftener med Philips Hue udendørsbelysning. Få den rigtige stemning på terrassen, balkonen eller verandaen, og slap af. Fra sommersolens varme hvide lys til vinterens iskolde dagslys: Du kan få alle nuancer af hvidt lys, så det passer til dit humør året rundt.

Brug lyset til at skabe julestemning i dit hjem



Med intelligent belysning kan du altid skabe den helt rigtige stemning. Brug dit Philips Hue lys til at få dit hjem til at afspejle den aktuelle højtid eller årstid: mørkerødt og grønt lys til jul, diskrete pastelfarver til foråret og et uhyggeligt lilla skær til halloween, så dit hus kommer til at ligne et spøgelseshus.

Kom hjem til lys



Indstil din Philips Hue app til at registrere, at du er lige ved at være hjemme, så de valgte intelligente lys tændes automatisk, allerede inden du stiger ud af bilen eller nærmer dig fordøren.

Unikke arkitektoniske lysformer



Skab et arkitektonisk fokuspunkt med udendørslamper, som giver skarpe, triangulære lyseffekter op mod hvilken som helst væg eller overflade.

Styr det på din måde



Slut Philips Hue pærer og lamper til en Bridge og gå på opdagelse blandt de uendelige muligheder. Betjen belysningen fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen, eller monter indendørs kontakter i systemet for at ændre belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer og meget mere for at få den fulde Philips Hue oplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Assistant, så du kan styre lyset med stemmen.

Kræver en Philips Hue Bridge



Forbind dine Philips Hue lyskilder til en Bridge og betjen din belysning fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen. Eller betjen dine Philips Hue lyskilder med Philips Hues indendørs Hue Dimmer Switch, der kan bruges til at tænde, slukke og dæmpe lyset.

Vandtæt (IP44)

Dette Philips Hue udendørslampe er specielt designet til brug i udendørs miljøer og har gennemgået strenge

tests for at sikre god ydelse. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lamper er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger. Produktet er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Høj kvalitet

Produkterne er fremstillet specielt til udendørs brug. Vi anvender materialer af højeste kvalitet til at sikre den bedste ydelse udendørs og bruger materialerne smart for at optimere radiofrekvensen.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: metal

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Lysstråler i to retninger: Ja
- Kan dæmpes med Hue app og switch: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Have og veranda
- Type: Væglamper

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,950 kg
- Højde: 18 cm
- Længde: 12 cm
- Bredde: 9,3 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Lysstyrke ved 4000 K: 1.180 lm
- Levetid: 25.000 t
- Lysfarve: 2000–6500 Hue White and color ambiance
- 230V: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Antal pærer: 2
- Pære med wattforbrug inkluderet: 8 W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 8 W
- IP-kode: IP44, beskyttelse mod vandsprøjt
- Beskyttelsesklasse: I - jordet
- Lyskildens udskiftelighed: LED lyskilde, der skal udskiftes af en fagmand
- Forkoblingens udskiftelighed: Betjeningslementer, der skal udskiftes af en fagmand
- Lysstyrke ved 2700 K: 710 lm

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- Philips Hue app: IOS 15 og nyere, Android 10.0 og nyere

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696174388
- Nettovægt: 0,95 kg
- Bruttovægt: 1,05 kg
- Højde: 220 mm
- Længde: 125 mm
- Bredde: 155 mm
- Materialenummer (12NC): 915005842901



Udgivelsesdato:
2024-02-04
Version: 0.622

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com