

PHILIPS

Resonate kültéri falilámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED



Fehér és színes fény

Hálózati tápellátású

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17464/30/P7



Korlátlan lehetőségek

A Resonate fekete színű falilámpa háromszögű fénysugarát felfele és lefele irányítja, így elegáns, színes fénnel világítja meg a verandákat és teraszokat.

Korlátlan lehetőségek

- Lazuljon el meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel
- Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre
- Érkezzen haza megvilágított házba
- Egyedi építészeti fényformák

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Egyéni vezérlés

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Időjárásálló (IP44)
- Kiváló minőségű alumínium, és kiváló szintetikus anyagok

Fénypontok

A melegtől a hideg fehér fényig változtatható



Tegye szebbé az estéit a Philips Hue kültéri világítással. Állítsa be a megfelelő hangulatot a teraszán, az erkélyen vagy a tornácon, és élvezze a pihenést. Élvezze a fehér fény árnyalatait a nyári nap meleg, fehér fényétől a tél jeges hófehér színéig, az évszakok hangulatának megfelelően.

Dekorálja otthonát fénnel az ünnepekre



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az öné legyen a környék legkísértetiesebb háza Halloweenkor.

Érkezzen haza világos lakásba



Beállíthatja úgy a Philips Hue alkalmazást, hogy az észlelje, amikor Ön már közel van otthonához. Mielőtt kiszállna autójából, vagy bemenne az úton, az Ön által kiválasztott intelligens lámpák automatikusan bekapcsolnak.

Egyedi építészeti fényformák



Hozzon létre építészeti fókuszpontokat olyan kültéri lámpatestekkel, amelyek borotvaéles háromszögletű fényhatásokat vetítenek bármilyen falra vagy felületre.

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Philips Hue bridge szükséges




Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Időjárásálló (IP44)

Ezt a Philips Hue kültéri lámpatestet kifejezetten kültéri használatra tervezték, és szigorú teszteknek vetették alá a megfelelő

üzembiztonság érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a bármilyen irányból ráfröccsenő vízzel szemben. A termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas; ideális fényforrás.

Kiváló minőségű

A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Csak a legjobb minőségű anyagokat használjuk, a kültéri körülmények közötti legjobb teljesítmény elérése érdekében; az anyagokat intelligens módon használjuk fel, a rádiófrekvencia optimalizálására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

További funkcióval/tartozékkal

- Kétirányú fénysugár: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Fali lámpák

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,950 kg
- Magasság: 18 cm
- Hosszúság: 12 cm
- Szélesség: 9,3 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 180 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 2
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 8 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 8 W
- IP-kód: IP44, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: I - földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Szakember által cserélhető működtetőszelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 710 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696174388
- Nettó tömeg: 0,95 kg
- Bruttó tömeg: 1,05 kg
- Magasság: 220 mm
- Hosszúság: 125 mm
- Szélesség: 155 mm
- Cikkszám (12NC): 915005842901



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.622

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com