

PHILIPS

Lampada a parete
da esterno Resonate

Hue White and Color
Ambiance

LED integrato



Luce bianca e colorata

Alimentazione di rete

Controllo intelligente con il
Bridge Hue*



17464/30/P7



Infinite possibilità

La lampada da parete Resonate nera, grazie alla direzione della sua luce triangolare sia verso l'alto che verso il basso, ti permette di illuminare verande e patio in modo elegante e colorato.

Infinite possibilità

- Rilassati con la luce bianca calda o fredda
- Arreda con la luce le tue festività
- Torna in una casa piena di luce
- Illuminazione architettonica esclusiva

Controllo facile e massima comodità

- Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

Pieno controllo dal tuo dispositivo smart con il bridge Hue

- Richiede un bridge Philips Hue

Concepito appositamente per gli esterni

- Adatto a ogni condizione climatica (IP44)
- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

In evidenza

Luce bianca da calda a fredda



Allunga le tue serate grazie l'illuminazione esterna Philips Hue. Crea l'atmosfera giusta nel tuo patio, in balcone o in veranda e rilassati. Dalla calda luce bianca del sole estivo, al freddo in una giornata d'inverno: puoi goderti qualsiasi tonalità e adattarla al tuo umore durante l'anno.

Arreda con la luce le tue festività



Lo spirito delle vacanze inizia qui, con le lampade intelligenti! Usa le Lampade Philips Hue per fare della tua casa un luogo di festa: luci rosse e verdi per Natale, luci pastello per i periodi primaverili o di un porpora tenebroso per dare vita alla casa più stregata di tutto il vicinato ad Halloween.

Torna a casa con la luce



Configura l'app Philips Hue in modo che rilevi quando ti stai avvicinando a casa. Le luci connesse selezionate si accendono prima ancora che tu esca dall'auto o entri in cortile.

Illuminazione architettonica esclusiva



Crea un punto luce architettonico con apparecchi da esterno che offrono effetti di luce triangolari nitidissimi, su ogni parete o superficie.

Controlla l'illuminazione a tuo piacimento



Collega le luci Philips Hue al Bridge e inizia a scoprire le infinite possibilità. Controlla dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue o aggiungi gli interruttori interni al tuo sistema per cambiare le luci. Imposta timer, notifiche, allarmi e altro per un'esperienza Philips Hue completa. Philips Hue funziona anche con Amazon Alexa, Apple Homekit e l'Assistente Google permettendo così il controllo vocale.

Richiede un bridge Philips Hue



Collega le luci Philips Hue al Bridge per poterle controllare dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controllale grazie al telecomando Dimmer Switch Philips Hue per accensione/spegnimento e le funzioni di regolazione intensità.

Adatto a ogni condizione climatica (IP44)



Questo apparecchio Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato

sottoposto a test rigorosi per garantire le prestazioni. Il livello IP è descritto da due cifre: la prima si riferisce al livello di protezione contro la polvere, il secondo all'acqua. Questa lampada è progettata con IP44: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Questo prodotto è l'ideale per un generale uso all'aperto.

Alta qualità



I prodotti sono realizzati appositamente per uso esterno. Utilizziamo materiali di altissima qualità per garantire le migliori prestazioni nelle condizioni esterne e un uso intelligente dei materiali per ottimizzare la frequenza radio.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Fascio luminoso bidirezionale: Sì
- Intensità regolabile con app Hue e interruttore: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Tipo: Lampade da parete

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,950 kg
- Altezza: 18 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 9,3 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen a 4.000 K: 1.180 lm
- Durata fino a: 25.000 ore
- Colore della luce: 2.000-6.500 K Hue White Color ambiance
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Numero di lampadine: 2
- Completo di lampada wattaggio: 8 W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 8 W
- Codice IP: IP44, protezione dagli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: I - con messa a terra
- Possibilità di sostituzione della sorgente luminosa: Sorgente luminosa LED sostituibile da un professionista
- Possibilità di sostituzione degli ingranaggi di controllo: Alimentatore di controllo sostituibile da un professionista
- Emissione in lumen a 2.700 K: 710 lm

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- App Philips Hue: IOS 15 e versioni successive, Android 10.0 e versioni successive

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696174388
- Peso netto: 0,95 kg
- Peso lordo: 1,05 kg
- Altezza: 220 mm
- Lunghezza: 125 mm
- Larghezza: 155 mm
- Codice materiale (12NC): 915005842901



Data di rilascio:
2024-02-07
Versione: 0.622

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com