

PHILIPS

Vonkajšie nástenné
svetidlo Resonate

Hue White and color
ambiance

Integrované LED



Biele a farebné svetlo

Napájané zo siete

Inteligentné ovládanie – Hue
Bridge*



17464/30/P7



Neobmedzené možnosti

Čierne nástenné svetidlo Resonate, ktoré smeruje svetlo nahor i nadol prostredníctvom trojuholníkových svetelných efektov, umožňuje osvetliť verandy a dvory elegantným, farebným svetlom.

Neobmedzené možnosti

- Uvoľnite sa pomocou teplého či chladného bieleho svetla
- Vyzdobte svoj domov na sviatky svetlom
- Príďte do domácnosti plnej svetla
- Unikátne architektonické svetelné tvary

Jednoduché ovládanie a pohodlie

- Majte veci pod kontrolou

Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue

- Vyžaduje premostenie Philips Hue

Špeciálne určené do exteriéru

- Odolné voči poveternostným vplyvom (IP44)
- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Hlavné prvky

Teplé až chladné biele svetlo



Predĺžte si večery pomocou vonkajšieho osvetlenia Philips Hue. Vytvorte si tú správnu atmosféru na terase, balkóne alebo verande a relaxujte. Od teplého bieleho svetla letného slnka po ľadovo chladné denné svetlo v zime – môžete si vybrať akýkoľvek odtieň bieleho svetla a prispôbiť ho svojej nálade a ľubovoľnému ročnému obdobiu.

Vy zdobte svoj domov na sviatky svetlom



Tu sa začína sviatočná nálada – vďaka inteligentnému osvetleniu! Pomocou svetiel Philips Hue navodíte vo svojej domácnosti slávnostnú atmosféru: na Vianoce použijete žiarivé červené a zelené svetlá a na jar jemné pastelové farby. Môžete dokonca vytvoriť tajomnú fialovú žiaru, ktorá cez Halloween premení váš dom na ten najstrašidelnejší.

Príďte domov za svetla



Nastavte aplikáciu Philips Hue, aby rozpoznala, keď sa blížite domov. Inteligentné svetlá sa automaticky zapnú skôr, ako vy Kročíte z auta alebo vkročíte na chodník.

Unikátne architektonické svetelné tvary



Vytvorte architektonický ústredný bod pomocou vonkajších svetidiel, ktoré ponúkajú veľmi ostré svetelné efekty trojuholníkového tvaru na múroch a iných povrchoch.

Majte veci pod kontrolou



Pripojte svetlá Philips Hue k zariadeniu Bridge a začnite objavovať nekonečné možnosti. Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte k svojmu systému interiérové spínače na zmenu osvetlenia. Nastavte časovače, upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue podporuje používanie asistenta Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

Vyžaduje premostenie Philips Hue



Prepojte svetlá Philips Hue pomocou zariadenia Bridge a ovládajte ich smartfónom alebo tabletom prostredníctvom aplikácie Philips Hue. Prípadne ovládajte svetlá Philips Hue pomocou interiérového stmievacieho spínača Philips Hue, ktorý umožňuje ich zapínanie, vypínanie a stmievanie.

Odolné voči poveternostným vplyvom (IP44)



Toto vonkajšie svietidlo Philips Hue je navrhnuté špeciálne na použitie vo vonkajšom prostredí a bolo podrobené

náročným testom, aby sa zaistila jeho výkonnosť. Úroveň ochrany je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode. Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči striekajúcej vode vo všetkých smeroch. Tento produkt je najbežnejší a najvhodnejší na všeobecné využitie v exteriéri.

Vysoká kvalita



Produkty sú vyrobené špeciálne na využitie v exteriéri. Používame materiály najvyššej kvality na zabezpečenie najlepšieho výkonu vo vonkajších podmienkach. Inteligentné využívanie materiálov pomáha optimalizovať rádiovú frekvenciu.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Dvojsmerné svetelné lúče: áno
- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Typ: Nástenné svietidlá

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,950 kg
- Výška: 18 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Šírka: 9,3 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Svetelný tok pri 4 000 K: 1 180 lm
- Životnosť až: 25 000 h
- Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue White Color Ambiance
- Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Počet žiaroviek: 2
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 8 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 8 W
- Kód IP: IP44, ochrana proti vyšplechnutej vode
- Trieda ochrany: I – s uzemnením
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED vymeniteľný profesionálnym technikom
- Možnosť výmeny predradníkov: Ovládací predradník vymeniteľný profesionálnym technikom
- Svetelný tok pri 2 700 K: 710 lm

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696174388
- Netto hmotnosť: 0,95 kg
- Brutto hmotnosť: 1,05 kg
- Výška: 220 mm
- Dĺžka: 125 mm
- Šírka: 155 mm
- Číslo materiálu (12NC): 915005842901



Dátum vydania:
2024-02-07
Verzia: 0.622

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com