

PHILIPS

Resonate utelampe
til vegg

Hue White and color
ambiance

Integrert LED

Hvitt og farget lys

Strømdrevet

Smart kontroll med Hue Bridge*



17464/47/P7



Ubegrensede muligheter

Resonate vegglampe i sølv avgir lyset i en trekantet lyseffekt både opp og ned, og belyser elegant inngangsparti og terrasser med fargerikt lys.

Ubegrensede muligheter

- Slapp av med varmt til kjølig hvitt lys
- Bruk belysning for å gjøre hjemmet klart for ferier og helligdager
- Kom hjem til et fullt opplyst hus
- Unike arkitektoniske lysformer

Enkel styring og god komfort

- Styr lyset på din måte

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

- Krever en Philips Hue Bridge

Spesialdesignet for utendørs områder

- Værbestandig (IP44)
- Høykvalitet rustfritt stål og overlegent kunststoff

Høydepunkter

Varmt til kaldt hvitt lys



Forleng kveldene dine med Philips Hue utebelysning. Skap den riktige stemningen på terrassen, balkongen eller verandaen og slapp av. Fra en sommersols varme hvite lys, til det iskalde dagslyset om vinteren: Du kan nyte hvilken som helst nyanse av hvitt lys.

Bruk belysning for å gjøre hjemmet klart for ferier og helligdager



Feriegleden starter her – med smartbelysning! Bruk Philips Hue-belysning til å gjøre hjemmet klart for ferier og helligdager: Klare røde og grønne lys til juletiden, diskrete vårfarger, eller en uhyggelig glød som gjør hjemmet til de skumleste i gaten på Halloween-natten.

Kom hjem til lys



Konfigurer Philips Hue-appen din til å gjenkjenne når du kommer hjem. Før du går ut av bilen din eller går opp veien til huset, slår de valgte lysene seg på automatisk.

Unike arkitektoniske lysformer



Skap et arkitektonisk fokus med en utendørs lampe som gir sylskarpe trekantede lyseffekter mot enhver type vegg og overflate.

Styr lyset på din måte



Koble Philips Hue-lysene til bridge og oppdag alle mulighetene. Styr lysene fra Philips Hue-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, eller bruk innendørs brytere for å aktivere lysene. Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home og lar deg kontrollere lysene med stemmen.

Krever en Philips Hue-bridge



Koble Philips Hue-lyspærene til bridge for å styre lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen. Eller styr Philips Hue-lyskildene med Philips Hue-dimmeren, som kan brukes til å slå av/på og dimmefunksjonalitet.

Værbestandig (IP44)

Denne utendørslampen fra Philips Hue er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått

omfattende testing for å sikre ytelsen. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vannsprut. Denne lampen er utformet med IP44: noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

Høy kvalitet

Produktene er laget spesielt for utendørs bruk. Vi bruker materialer i høy kvalitet for å sikre den beste ytelsen og for å optimere radiofrekvensen ved utendørs forhold.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Rustfritt stål
- Materiale: Rustfritt stål

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Lys i to retninger: Ja
- Kan dimmes med Hue-app og -bryter: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Type: Vegglamper

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,781 kg
- Høyde: 18 cm
- Lengde: 12 cm
- Bredde: 9,3 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lumen på 4000 K: 1 180 lm
- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lysfarge: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Antall lyspærer: 2
- Lyspære følger med: 8 W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 8 W
- IP-klasse: IP44, beskyttelse mot vannsøl
- Beskyttelsesklasse: I – jordet
- Lyskildens utskiftbarhet: LED-lyskilden kan skiftes ut av en fagperson
- Kontrollutstyrets utskiftbarhet: Utskiftbart kontrollutstyr av fagmann
- Lumen på 2700 K: 710 lm

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- Philips Hue-appen: IOS 15 og nyere, Android 10.0 og nyere

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696174395
- Nettovekt: 0,78 kg
- Bruttovekt: 0,95 kg
- Høyde: 220 mm
- Lengde: 125 mm
- Bredde: 155 mm
- Materialenummer (12NC): 915005843001



Utgivelsesdato:
2024-02-07
Versjon: 0.586

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com