

PHILIPS

Daylo vägglampas utomhus

Hue White and color
ambiance

Integrerad LED-belysning


Vitt och färgat ljus

Drivs med nätström

Smart styrning med Hue bridge*



17465/47/P7



Oändliga möjligheter

Låt vägglampan Daylo lysa upp dina utomhusytor – en rund utomhusarmatur i silver som erbjuder 16 miljoner färger. Skapa en mjuk ljuseffekt kombinerat med ett subtilt ljus bakom armaturen.

Oändliga möjligheter

- Koppla av med varmt till kallvitt ljus
- Pynta med ljus för olika högtider
- Kom hem till ett hus fyllt med ljus

Enkel styrning och trevnad

- Styr det på ditt sätt

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Kräver en Philips Hue Bridge

Specialdesignad för utomhusytor

- Vädertålig (IP44)
- Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Funktioner

Varmt till kallvitt ljus



Förläng dina kvällar med Philips Hue-utomhusbelysning. Skapa rätt stämning på din uteplats, balkong eller veranda och koppla av. Från ett varmvitt ljus som skiner som sommarsolen till ett iskallt dagsljus som för tankarna till vintern. Njut av alla nyanser av vitt ljus som passar ditt humör året runt.

Pynta med ljus för högtidsstunderna



Festglädjen börjar här — med smart belysning! Med Philips Hue-ljuskällor ger du ditt hem den rätta atmosfären för årets alla högtider: rött och grönt för jul, milda pasteller till våren, till och med ett djupt glödande lila för att skapa gatans läbbigaste spökhuss till Halloween.

Kom hem med ljus



Ställ in Philips Hue-appen så att den märker när du närmar dig hemmet. Belysningen tänds automatiskt innan du ens klivit ur bilen eller är på väg upp mot din ytterdörr.

Styr det på ditt sätt




Anslut dina Philips Hue-ljuskällor till Hue Bridge och börja utforska de oändliga möjligheterna. Styr belysningen från din smartphone eller surfplatta via Philips Hue-appen eller lägg till inomhusströmbrytarna i systemet för att byta ljus. Ställ in timers, larm och mycket mer och njut av den kompletta Philips Hue-upplevelsen. Philips Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple Homekit och Google Assistant så att du kan styra belysningen med rösten.

Kräver en Philips Hue-brygga



Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.

Vädertålig (IP44)



Den här Philips Hue-ljuskällan är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Den här ljuskällan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Den här produkten är den vanligaste och passar för allmänt utomhusbruk.

Hög kvalitet

Produkterna är särskilt framtagna för utomhusbruk. Vi använder material av högsta kvalitet för att säkerställa bästa möjliga prestanda utomhus som smart användning av material för bästa möjliga radiofrekvens.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: rostfritt stål
- Material: rostfritt stål

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Typ: Vägglampa

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,778 kg
- Höjd: 7,6 cm
- Längd: 22 cm
- Bredd: 22 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Ljusflöde på 4 000 K: 1 060 lm
- Livslängd upp till: 25 000 h
- Ljuskärg: 2 000–6 500 Hue White color ambiance
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Antal ljuskällor: 1
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 15 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 15 W
- IP-kod: IP44, skydd mot vattenstänk
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad
- Ljuskällans utbytbarhet: LED-ljuskälla som byts ut av en fackman
- Styrsystemets utbytbarhet: Styrsystem som byts ut av en fackman
- Ljusflöde på 2 700 K: 950 lm

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- Philips Hue-app: IOS 15 och senare, Android 10.0 och senare

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696174418
- Nettovikt: 0,78 kg
- Bruttovikt: 1,07 kg
- Höjd: 284 mm
- Längd: 95 mm
- Bredd: 267 mm
- Materialnummer (12NC): 915005843301



Publiceringsdatum:
2024-02-05
Version: 0.596

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com