

PHILIPS

Amarant falmosó kültéri lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Fehér és színes fény

Kisfeszültségű rendszer –
bővítő

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17466/30/P7



Okosvilágítás egyszerűen

Világítson meg nagy külső tereket, például kerítést, falat vagy sövényt fehér és színes fénnel. A LowVolt rendszer részeként az Amarant lineáris szpotlámpa Philips Hue tápegységhez csatlakoztatható, sőt a lámpák egymással is összekapcsolhatók, így folyamatos fényfüggönyt hozva létre.

Korlátlan lehetőségek

- Fesse át külső területeit 16 millió színnel
- Különleges fény különleges alkalmakra

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Egyéni vezérlés

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Egyszerűen felszerelhető és bővíthető
- Időjárásálló (IP65)

Kifejezetten kültérre tervezve

- Több lámpa összekötése
- Színes fényfüggöny

Fénypontok

Fesse át külső területeit



A Philips Hue kültéri világítással nincsenek korlátok, a varázslat megvalósítható! Játsszon el a 16 millió színnel és a fehér fény minden árnyalatával a kívánt hatás létrehozásához. Megvilágítással emeljen ki tárgyakat, fákat vagy utakat. Használja a Hue alkalmazást, mentse el kedvenc fénybeállításait, és ujjának egyetlen érintésével hívja elő őket, amikor csak akarja.

Különleges fény különleges alkalmakra



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az ön é legyen a környék legkísértetiesebb háza Halloweenkor.

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Philips Hue bridge szükséges




Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Egyszerűen felszerelhető és bővíthető



Világosítsa meg a sötét ösvényeket, emeljen ki egyes részleteket a környezetből, vagy hozzon létre egyedi hangulatot a teraszon. Ezt önállóan meg tudja valósítani a Hue spotok és parkvilágítók segítségével. A termékek kifesztéssel működnek, használatuk biztonságos, és könnyen telepíthetők. A kültér kivilágítása nem bonyolult feladat: alkossa meg, majd bővítse tetszés szerint.

Időjárásálló (IP65)



A Philips Hue kültéri lámpatestet kültéri használatra tervezték, és szigorú vizsgálatokon ment át a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében. Az IP-szintet két számjegy mutatja: az első a porral, a második vízzel szembeni védetségét jelzi. Ez a lámpatest IP65 védetségű, azaz védett az alacsony nyomású vízszugárral szemben. Ez az IP44-nél magasabb szintű védelmet jelent, és gyakran használják talaj közelébe telepített lámpatestek esetében, vagy amikor bizonyos kültéri körülmények miatt nagyobb védelemre van szükség.


Több lámpa összekötése



Törpefeszültségű kivitelének köszönhetően az Amarant falmosó

lámpát egyetlen tápegységhez kell csatlakoztatni. Az első lámpa beállítása után egy másik csatlakoztatható hozzá, és ahhoz is egy másik, így egy lámpafüzért hozva létre.

Színes fényfüggöny



A beépített fém terelőlap a fénysugarakat felfele és kifelé irányítja, így a nagy felületeken egyenletesen elosztja a fényt, és kiküszöböli a káprázást. Ezen tulajdonságai miatt az Amarant ideális a nagyméretű, udvarokat határoló falak, kerítések vagy sövények megvilágítására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Indirekt fény

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,680 kg
- Magasság: 5,0 cm
- Hosszúság: 79,5 cm
- Szélesség: 6,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 420 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Egyenáram (DC), MAX 24 V
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 20 W
- IP-kód: IP65, por ellen tömített, vízsugár ellen védett
- Védelmi osztály: III - biztonságos, törpefeszültségű
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 200 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696174425
- Nettó tömeg: 1,68 kg
- Bruttó tömeg: 1,97 kg

- Magasság: 880 mm
- Hosszúság: 71 mm
- Szélesség: 126 mm
- Cikkszám (12NC): 915005843401



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.483

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com