

SmartBright LED Floodlight/明暉LED投光灯/明暉LED投光燈

BVPI71/I72/I73/I74/I75/I76





Mounting instructions/ 安装说明/ 安裝說明

4441 000 07071



Product Type 产品型号/產品型號	Power 功率/功率	Lumen output 流明输出/流明输出	 kg	Color 颜色/顏色	CCT 色温/色温	Voltage 额定电压/額定電壓	Frequency 频率/頻率	 m
BVPI71	30W	2600lm	0.85	Grey	CW NW WW	220-240V	50/60Hz	0.027
BVPI72	50W	4300lm	1.6					0.054
BVPI73	70W	6650lm	1.7					0.049
BVPI74	100W	9500lm	2.3					0.056
BVPI75	150W	14250lm	3.4					0.09
BVPI76	200W	19000lm	4.5					0.102

Product Type 产品型号/產品型號	Power 功率/功率	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BVPI71	30W	195	195	155	143	34	75	80	Ø10.2	8.5	600
BVPI72	50W	270	270	205	202	38	101	120			Ø8.5
BVPI73	70W	300	265	235	190	40	140	156			
BVPI74	100W	356	310	235	190	53	135	210			
BVPI75	150W	375	340	310	260	65	185	210			
BVPI76	200W	390	350	355	290	65	220	210	Ø16.5		



* Product, which description is end with L1000 on the label of package, has 1000mm cable length, others have 600mm
产品包装箱上标签描述以L1000结尾的线长1000mm，其余均为600mm
產品包裝箱上標籤描述以L1000結尾的線長1000mm，其餘均為600mm



Unit: mm
单位/單位: mm

Connect the power cord
接电源线/接電源線

Watertight: not less than IP65
需使用防水接线盒，防水等级不低于IP65
需使用防水接線盒，防水等級不低於IP65

No supplied watertight box and power
飞利浦不提供防水接线盒和电源
飛利浦不提供防水接線盒和電源





Class I luminaire, external earthing is must required, and the length of earth must be longer than L and N
I类灯具，外部电缆必须接地，且接地线必须比L、N线长
I類燈具，外部電纜必須接地，且接地線必須比L、N線長

2 Fix bracket 固定支架/固定支架

14mm




Two slot holes must be fixed by screw and washer when installing, outer dimension of washer must be larger than 14mm

灯具支架固定时，支架端部两个螺栓孔必须用螺栓和垫片固定，垫片外径不得小于14mm
燈具支架固定時，支架端部兩個螺栓孔必須用螺栓和墊片固定，墊片外徑不得小於14mm

3 Fasten the bolt 縮紧灯具两侧紧固螺栓 縮緊燈具兩側緊固螺栓

14mm



1. The connection of power cable on luminaire is type Y. The Luminaire should be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEC-60364-7-714 regulations.

灯具上的电源线线端属Y型连接。灯具应由有资格的电工安装，接线应符合IEC-60364-7-71标准或国家标准。

燈具上的電源線線端屬Y型連接。燈具應由有資格的電工安裝，接線應符合IEC-60364-7-71標準或國家標準。

2. Switch off electricity supply (mains) before operation.

操作前请务必切断电源/操作前請務必切斷電源

3. Before using, external earthing is must required. Earthing is also must required in its whole life.

灯具使用前，必须先接地。整个使用过程中，也必须确保灯具始终接地。

燈具使用前，必须先接地。整個使用過程中，也必須確保燈具始終接地。

4. The luminaire should be replaced immediately if any crack or deterioration.

若灯具破损，请勿继续使用。/若燈具破損，請勿繼續使用。

5. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.

灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。

燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEE電力標準或國家標準。

6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个光源。

此燈具的光源是不可替換的；當光源到其壽終時，應替換整個光源。

Product Type 产品型号/產品型號	Power 功率/功率	Run Current (A) (@230V) 工作电流/工作電流	Start (Inrush) Current(A) / Ipeak (A) 浪涌电流/浪湧電流	Start Current Duration (μs) / T (@50% of Ipeak) (μs) 浪涌电流持续时间/浪湧電流持續時間	* Touch current or protective conductor current (mA) 漏电流/漏電流	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs) 16A B型微型断路器最多可接灯具数/ 16A B型微型斷路器最多可接燈具數	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs) 16A C型微型断路器最多可接灯具数/ 16A C型微型斷路器最多可接燈具數
BVP173	70W	0.3	9.2	66	<3.5	37	37
BVP174	100W	0.43	9.7	65	<3.5	26	26
BVP175	150W	0.65	10.6	66	<3.5	17	17
BVP176	200W	0.86	11.5	77	<3.5	13	13

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

电路的漏电流*（接触电流或保护导体电流）很大程度取决于导线，如导线的规格长度。在现场用时，电源线到灯具的接法，灯具电源线的排布也有影响。

電路的漏電流*（接觸電流或保護導體電流）很大程度取決於導線，如導線的規格長度。在現場用時，電源線到燈具的接法，燈具電源線的排布也有影響。

* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

*在有些场合也称作对地漏电流。

*在有些場合也稱作對地漏電流。

用户资料

用户姓名: _____ 身份证号码: _____

地 址: _____ 邮政编码: _____

联系电话: _____ 产品型号: _____

产品名称: _____ 产品型号: _____

销售单位及地址: _____

购买日期: 年 月 日 发票号码: _____

飞利浦照明

上海办事处
上海市闵行区虹梅路1535号
1号楼11F
电话: 021-53898000
邮政编码: 200233

南京办事处
南京市汉中门2号金陵饭店
世茂贸易中心楼
电话: 025-86556588
邮政编码: 210005

武汉办事处
湖北省武汉市汉口建设大道568
号新世界国贸大厦4708室
电话: 027-85563999
邮政编码: 430022

广州办事处
广州市越秀区中山三路33号
中华国际中心4801室
电话: 020-83141888
邮政编码: 510055

北京办事处
北京市朝阳区光华路9号世
贸天阶大厦10层
电话: 010-65273888
邮政编码: 100020

西安办事处
西安市南二环西段88号老三
阳国际大厦10层
电话: 029-88360546
邮政编码: 710065

成都办事处
成都市高新区天府大道中段
1268号天府软件园E3座10层
电话: 028-42774564/7888
邮政编码: 610041

沈阳办事处
沈阳市沈河区北站路59号财
富中心24层11层
电话: 024-31286092
邮政编码: 110013

仅限中国大陆地区

飞利浦灯具产品 专用说明书 保修条例

本公司保证该产品在正常使用及保养下能发挥其优越性能，
同时本公司将为持证用户提供一年之保修服务（不含光源）。
1 自购买之日起一年内，凡经本公司维修人员确认为正常使用情况
下因制造工艺或材料导致的故障及损坏，您都将获得免费门市
保修服务。
2 此免费保修服务包括附件、辅助装置、运输费。
3 维修时，保修证及发票正本或其他有效凭证同时使用方为有效；
4 以下情况将不能享受免费服务：
1) 接不当电源，使用不当造成之安装而造成的损坏；
2) 非经本公司认可之维修和改装而造成的损坏；
3) 错误或疏忽使用或不适当配件而造成损坏；
4) 因运输及其他意外而造成的损坏；
5 此证若经涂改即作废；
6 此证仅限在中国境内使用有效。

顾客热线: 8008201201

飞利浦灯具（上海）有限公司

仅限中国大陆地区

产品中有毒物质的名称及含量

12NC-444100099181

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器(板), 铜 制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其 他零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only