

Day-Brite

CFI

par @signify

Linéaire industriel

FCX

Luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée



Pour de réelles économies

Les luminaires DEL pour très grande hauteur FCX à valeur ajoutée de Day-Brite /CFI transforment facilement votre commerce ou industrie en un espace futuriste.

Son concept profilé et durable peut vous faire oublier l'efficacité et l'excellent prix mais vérifiez une seconde fois. Le luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée est complet. Idéal pour les applications de plafonds à hauteur moyenne et élevée, ce robuste luminaire est offert en deux tailles, avec des flux lumineux jusqu'à 22 000 lumens et une gradation de série 0-10V.

Empruntez la voie facile pour votre prochaine modernisation d'éclairage avec le luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée FCX.



FCX Luminaire DEL pour très grande hauteur à valeur ajoutée

Luminaire linéaire industriel intérieur

Modernisation facile, installation facile

- Plaques d'embouts du boîtier faites de métal en feuille moulé sous pression
- Peinture blanche résistante à la corrosion appliquée après la fabrication
- Crochets en V et chaînes de 48 po incluses (jeu de 2) pour installation
- Maintien du rendu lumineux jusqu'à 70 % (L₇₀) à 50 000 heures
- Plaque d'accès située sur le dessus du boîtier pour faciliter le filage
- Homologué cULus pour utilisation dans les endroits mouillés à une température ambiante de 40°C
- Les composantes sont conformes à la norme RoHS




Guide pour commander

Exemple : FCX15L840-UNV-DIM

Série	Lumens ¹ (nominaux)	Temp de couleur. (K)	Tension	Gradation
FCX		840 –	–	DIM
FCX Luminaire pour très grande hauteur à valeur ajoutée	15L 15 000 lumens nominaux émis 22L 22 000 lumens nominaux émis	840 IRC de 80, 4 000K	UNV Tension universelle 120-277V 347 347V	DIM 0-10V

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

Plusieurs composantes du luminaire comme les réflecteurs, lentilles, douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique qui peuvent être affectées par la présence de contaminants. Si des solutions de soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre contaminant, sont présents dans la zone d'exploitation, veuillez contacter l'usine pour en vérifier la compatibilité.



L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008