

PHILIPS

Kattovalaisin

myLiving

Denim

kromi

LED



30940/11/16



Sisusta kotisi valolla

Philips myLiving Denim LED-seinä- ja kattovalaisin voidaan kiinnittää joko kattoon tai seinään. Tämä nikkeline valaisin säästää muihin valaisimiin verrattuna enemmän energiaa, ja sen käyttöikä on pitkä. Valaisin on erinomainen lisä kodin valaisinperheeseen.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Lämmin valkoinen valo
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Voi kiinnittää seinälle tai kattoon

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo



Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Lämmin valkoinen valo




Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Seinä- ja kattokiinnitys



Voit kiinnittää valaisimen seinälle tai kattoon mielesi mukaan.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: kromi
- Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Epäsuora valo: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi seinään tai kattoon: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, Toiminnollinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisin
- EyeComfort: ei

Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 6,3 cm
- Pituus: 24,3 cm
- Nettopaino: 0,330 kg
- Leveys: 24,3 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 39 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 450 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, Turvallinen erityisen alhainen jännite
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.711

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com