

PHILIPS

Taklampe

myLiving

Suede

hvit

LED



31802/31/EO



Dekorer hjemmet ditt med lys

Den myke og enkle utformingen av denne Philips myLiving Suede LED-vegg- og -taklampe er diskret og ikke-påtrengende, og passer til hvert rom for å skape et basseng av varmt, hvitt lys.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- LED-lyskilde av høy kvalitet
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Egenskaper

- Egnet til vegg- og takmontering

Designet for stuen og soverommet ditt

- Perfekt for å slappe av og omgås andre
- Skap en stilig og innbydende atmosfære

Høydepunkter

Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

LED-lyskilde av høy kvalitet




Teknologien som er i denne lyskilden er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås på med det samme, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Vegg- og takinstallasjon



Monter denne lampen på veggen eller taket, akkurat slik du vil ha den.

Perfekt for å slappe av og omgås andre

Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

Skap en stilig atmosfære

Denne lampen er designet med utgangspunkt i de seneste trender og levemåter for enkelt å kunne passe sammen med innredningen din, og gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket deg.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Passer perfekt til vegg- og takinstallering: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 200 mA
- Effektivitet: 97 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,6 kg
- Høyde: 9,9 cm
- Lengde: 38 cm
- Bredde: 38 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 380 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2500
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 24
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696163603
- Nettovekt: 0,82 kg
- Bruttovekt: 1,18 kg
- Høyde: 470 mm
- Lengde: 106 mm
- Bredde: 465 mm
- Materialenummer (12NC): 915005503701



Utgivelsesdato:
2024-02-08
Versjon: 0.480

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com