

PHILIPS

Đèn trần

Đèn 31822 WAWEL LED WHT
TUN 20W

trắng

LED

31822/31/C5



Ánh sáng chất lượng tạo không khí ấm cúng cho nhà bạn

Đèn trần Philips myLiving WAWEL LED có tích hợp đèn LED để tối ưu hóa công suất và tính đồng nhất của ánh sáng. Điều chỉnh độ sáng theo tâm trạng của bạn với các chức năng bộ nhớ và có thể điều chỉnh theo bước.

Hiệu ứng ánh sáng

- Phân bố ánh sáng đều

Đèn LED tiên tiến

- Có thể tùy chỉnh 2700-6500K

Tiết kiệm năng lượng

- Tiết kiệm 80% năng lượng, so với nguồn sáng truyền thống

Những nét chính

Phân bố ánh sáng đều



Tiết kiệm 80% năng lượng



Có thể tùy chỉnh



Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm ngay từ bây giờ.

Đèn này có thể tùy chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh để thành màu ánh sáng ưa thích; từ ánh sáng trắng âm áp (2700K) sang ánh sáng ban ngày mát mẻ (6500K).

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: nhựa

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
- Đèn trang trí giữa bàn: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ
- Loại bóng: Đèn trần
- EyeComfort: Không

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,777 kg
- Chiều cao: 6,6 cm
- Chiều dài: 38 cm
- Chiều rộng: 38 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 380 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1600
- Màu ánh sáng: 4000/6500/2700
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Điều chỉnh độ sáng từng nấc - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 20
- Mã IP: IP20, bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12 mm, không có khả năng chống nước

- Cấp độ bảo vệ: I - nối đất

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 6947830432059
- Khối lượng tịnh: 0,78 kg
- Tổng trọng lượng: 1,59 kg
- Chiều cao: 43 cm
- Chiều dài: 10 cm
- Chiều rộng: 42,5 cm
- Số vật liệu (12NC): 915005315704



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.141

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com