

PHILIPS

Осветление за таван

CAVANAL 40K

бяло

LED лампи



32809/31/P3



Едно осветително тяло, ваш ключ, три настройки за осветление.

Осветителното светодиодно тяло за таван Philips Cavanal е класическо бяло и се вписва във всеки интериор, за енергийно ефективна, висококачествена и дълготрайна светлина. Изберете желаната от вас яркост за различни настроения у дома, като сте стъпили на стъпка с помощта на димера.

Лесна употреба

- Гладка повърхност за лесно почистване

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Подходящите светлинни решения

- Дълъг експлоатационен срок до 15 години

Съвременно LED осветление

- Интензивна светлина

Пестене на енергия

- Вграден светодиод, като част от системата
- Пестене на енергия до 80%

Три настройки на осветлението

- Променете атмосферата с едно движение на вашия съществуващ ключ за осветление

Акценти

Лесни за поддръжка



Равномерно разпределение на светлината



Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 15 000 часа (което е равно на 15 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Интензивна светлина

Висококачествено осветление с интензивно излъчване. Светлинният лъч пада под ъгъл 40° – идеалният ъгъл за насочено осветление.

Вграден LED източник на светлина



Източник на светлина, на който може да се доверите. С вградения светодиоден източник на светлина няма да се притеснявате за поддръжката или подмяната на лампата, в същото време ще имате идеалната осветеност във Вашия дом.

Пестене на енергия до 80%



До 80% икономия на енергия в сравнение със стандартните светлинни източници – лампи с нажежаема жичка.

SceneSwitch 3 настройки за осветление

Намалявайте осветлението си, без да използвате превключвател със смяната на яркостта на SceneSwitch. Лесно избирайте между три нива на яркост, като използвате съществуващия си ключ.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: метал, пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 150 mA
- Ефикасност: 116 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,66 kg
- Височина: 6,7 cm
- Дължина: 35 cm
- Ширина: 35 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 350 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2100
- Цвят на светлината: 4000
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 18
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696169278
- Нето тегло: 0,66 kg
- Брутно тегло: 0,97 kg
- Височина: 38,6 cm
- Дължина: 7,2 cm
- Ширина: 38,5 cm
- Номер на материала (12NC): 915005676501



Дата на издаване:
2024-02-01
Версия: 0.779

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com