

PHILIPS

Stropní světlo

CAVANAL 40K

bílá

LED



32809/31/P3



Jedno upevnění, spínač, tři nastavení světla

Stropní osvětlení Philips Cavanal LED je klasické bílé svítidlo, které se hodí do každého interiéru. Zajišťuje energeticky úsporné a kvalitní osvětlení s dlouhou životností. Krokové stmívání umožňuje nastavit vhodnou jasnost pro jakoukoli atmosféru.

Snadné použití

- Hladký povrch pro snadné čištění

Světelný efekt

- Rovnoměrná distribuce světla

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 let

Pokročilé osvětlení LED

- Vysoký světelný výkon

Šetřící energii

- Vestavěná LED jako součást systému
- 80% úspora energie

Tři světelná nastavení

- Změňte atmosféru jediným pohybem – stačí k tomu váš současný vypínač

Přednosti

Snadná údržba



Rovnoměrná distribuce světla



Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Vysoký světelný výkon

Vysoce kvalitní světlo se silným světelným výkonem. Světlo svítí v 40° vyzařovacím úhlu, který je pro bodové světlo ideální.

Integrovaný LED světelný zdroj



Světelný zdroj, kterému můžete důvěřovat. S integrovaným světelným zdrojem LED se nebudete muset starat o údržbu nebo výměnu žárovky a doma budete mít dokonalé světelné prostředí.

80% úspora energie



Až 80% úspora energie ve srovnání se standardní žárovkou.

3 nastavení světla SceneSwitch

Stmívejte svá světla pomocí regulace jasu SceneSwitch i bez použití stmívače. Snadno přepínejte pomocí stávajícího vypínače mezi třemi úrovněmi jasu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Bílá
- Materiál: kov, plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidlo
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 150 mA
- Účinnost: 116 lm/W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Výška: 6,7 cm
- Délka: 35 cm
- Šířka: 35 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 350 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2100
- Barva světla: 4000
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 18
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696169278
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,97 kg
- Výška: 38,6 cm
- Délka: 7,2 cm
- Šířka: 38,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005676501



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.779

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com