

# PHILIPS

## Laevalgusti

CAVANAL 40 K

valge

LED



32809/31/P3



## Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Philips Cavanal LED-laevalgusti on klassikaline valge valgusti, mis sobib igasse interjööri energiasäästlikuks, kvaliteetseks ja kauakestvaks valgusallikaks. Valige astmelise hämardamise abil kodus erinevate meeleolude jaoks sobiv heledus.

### Kergesti kasutatav

- Sile pinnaviimistlus mugavaks puhastamiseks

### Valgusefekt

- Valguse ühtlane jaotumine

### Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga - kuni 15 aastat

### Täiuslik LED-lamp

- Kõrge valgusvoog

### Energiasääst

- Sisseehitatud LED, süsteemi osa
- 80% energiasäästu

### Kolm valguse seadistust

- Muutke õhustikku olemasoleva valgusti lüliti ühe vajutusega

# Esiletõstetud tooted

## Lihtne hooldada



## Valguse ühtlane jaotumine



## Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

## Kõrge valgusvoog

Kvaliteetne valgus tugeva valgusvooga. Valgusvihu nurk on 40° – täiuslik kohtvalgusti jaoks.

## Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

## 80% energiasäästu



Kuni 80% energiasäästu võrreldes standardsete hõõglampidega.

## SceneSwitch 3 valgustuse seadistus

Hämaritage valgustus SceneSwitch Brightness Change'i abil ilma hämardit kasutamata. Valige lihtsasti kolme heleduse vahel, kasutades juba olemasolevat lülitit.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: metall/plast

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
  - Elu- ja magamistuba, Funktsionaalne
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Ei

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,66 kg
- Kõrgus: 6,7 cm
- Pikkus: 35 cm
- Laius: 35 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
  - 1600-800-160
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 18
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696169278
- Netokaal: 0,66 kg
- Brutokaal: 0,97 kg
- Kõrgus: 38,6 cm
- Pikkus: 7,2 cm
- Laius: 38,5 cm
- Materjali number (12NC): 915005676501



Väljalaske kuupäev:  
2023-11-21  
Versioon: 0.779

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)