

PHILIPS

Laevalgusti

CAVANAL 40 K

valge

LED



32809/31/P3



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Philips Cavanal LED-laevalgusti on klassikaline valge valgusti, mis sobib igasse interjööri energiasäästlikuks, kvaliteetseks ja kauakestvaks valgusallikaks. Valige astmelise hämardamise abil kodus erinevate meeleolude jaoks sobiv heledus.

Kergesti kasutatav

- Sile pinnaviimistlus mugavaks puhastamiseks

Valgusefekt

- Valguse ühtlane jaotumine

Säästlikud valgustuslahendused

- Pikk tööiga - kuni 15 aastat

Täiuslik LED-lamp

- Kõrge valgusvoog

Energiasääst

- Sisseehitatud LED, süsteemi osa
- 80% energiasäästu

Kolm valguse seadistust

- Muutke õhustikku olemasoleva valgusti lüliti ühe vajutusega

Esiletõstetud tooted

Lihtne hooldada



Valguse ühtlane jaotumine



Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

Kõrge valgusvoog

Kvaliteetne valgus tugeva valgusvooga. Valgusvihu nurk on 40° – täiuslik kohtvalgusti jaoks.

Integreeritud LED-valgusallikas



Valgusallikas, mida saate usaldada. Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei pea te muretsema hoolduse või lambipirni vahetamise pärast ja kodus on täiuslik valgus.

80% energiasäästu



Kuni 80% energiasäästu võrreldes standardsete hõõglampidega.

SceneSwitch 3 valgustuse seadistus

Hämaritage valgustus SceneSwitch Brightness Change'i abil ilma hämardit kasutamata. Valige lihtsasti kolme heleduse vahel, kasutades juba olemasolevat lülitit.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba, Funktsionaalne
- Stiliseerige: Funktsionaalne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 6,7 cm
- Pikkus: 35 cm
- Kaal pakendita: 0,655 kg
- Laius: 35 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Läbimõõt: 350 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1600-800-160
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 18
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui
12 mm osakeste eest, veevastane
kaitse puudub
- Kaitseklass: I – maandatud

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696169278
- Kaal pakendita: 0,627 kg
- Brutokaal: 0,954 kg
- Kõrgus: 391,000 mm
- Pikkus: 73,000 mm
- Laius: 386,000 mm
- Materjali number (12NC):
915005676501



Väljalaske kuupäev:
2021-04-13
Versioon: 0.606

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com