

PHILIPS

Stropno svjetlo

CAVANAL 40 K

bijela

LED



32809/31/P3



Jedno rasvjetno tijelo, vaš prekidač, tri postavke osvjetljenja

Stropna LED svjetiljka Cavanal tvrtke Philips klasično je bijelo rasvjetno tijelo koje odgovara svim prostorima, a daje štedljivo, iznimno kvalitetno i dugotrajno svjetlo. Uz pomoć prigušivanja u koracima odaberite željenu svjetlinu za različite ugodaje u svom domu.

Jednostavnost uporabe

- Glatki površinski sloj za jednostavno čišćenje

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Održiva rasvjetna rješenja

- Dug radni vijek – do 15 godina

Napredno LED svjetlo

- Snažno izlazno svjetlo

Ušteda energije

- Ugrađeni LED, kao dio sustava
- Ušteda 80 % energije

Tri postavke rasvjete

- Promijenite ambijent pritiskom postojećeg zidnog prekidača

Istaknute znač.

Lako se održava



Ravnomjerno raspoređivanje svjetla



Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 15.000 sati (što je ekvivalentno 15 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Snažno izlazno svjetlo

Vrlo kvalitetna i jaka svjetlost. Kut svjetlosnog snopa iznosi 40° – savršen kut za reflektorske svjetiljke.

Ugrađeni LED svjetlosni izvor



Svjetlosni izvor u koji se možete pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni izvor ne morate brinuti o održavanju ili zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete imati savršenu rasvjetu kod kuće.

Ušteda 80 % energije



Ušteda do 80 % energije u usporedbi sa standardnim izvorima svjetla.

SceneSwitch s 3 postavke svjetla

Prigušite svjetla pomoću promjene osvjetljenja SceneSwitch i bez upotrebe prigušivača. Upotrijebite postojeći prekidač za jednostavan prijelaz između tri razine osvjetljenja.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla

- Indeks uzvratka boje (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu, Funkcionalno
- Stil: Funkcionalno
- Vrsta: Stropno svjetlo
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 6,7 cm
- Dužina: 35 cm
- Neto težina: 0,655 kg
- Širina: 35 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 350 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1600-800-160
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 18
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: I – uzemljenje

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696169278
- Neto težina: 0,627 kg
- Bruto težina: 0,954 kg
- Visina: 391,000 mm
- Dužina: 73,000 mm
- Širina: 386,000 mm
- Broj materijala: (12 NC): 915005676501



Datum izdavanja:
2021-11-14
Verzija: 0.668

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com