

PHILIPS

Griestu lampa

CAVANAL 40 K

Balts

LED



32809/31/P3



Viens gaismeklis, viens slēdzis, trīs gaismas iestatījumi

Philips Cavanal LED griestu lampa ir klasisks, balts gaismeklis, kas iederas jebkurā interjerā un izstaro energotaupīgu, ilgstošu, augstas kvalitātes gaismu. Izvēlieties noskaņojumam atbilstošu spilgtumu, izmantojot pakāpenisko aptumšošanu.

Vienkārša izmantošana

- Gluda virsma un vienkāršākai tīrīšanai

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem

Uzlabots LED apgaismojums

- Liela gaismas atdeve

Enerģijas taupīšana

- Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
- Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

Trīs gaismas iestatījumi

- Mainiet noskaņu, pārslēdzot esošo gaismas slēdzi

Izceltie produkti

Vienkārša apkope



Vienmērīga gaismas izkliedēšana



Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Liela gaismas atdeve

Augstas kvalitātes gaisma ar spēcīgu gaismas atdevi. Gaismas kūlis krīt 40° leņķī — ideāls leņķis virziena gaismeklī.

Iebūvēts LED gaismas avots



Gaismas avots, kuram varat uzticēties. Izmantojot iebūvēto LED gaismas avotu, mājās visu laiku ir perfekta apkārtējā gaisma, bet jums nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu maiņu.

Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā



Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar standarta kvēlspuldzes gaismas avotiem.

Trīs SceneSwitch gaismas iestatījumi

Regulējiet gaismekļu spilgtumu bez gaismmaiņa, izmantojot SceneSwitch spilgtuma maiņas funkciju. Ērti izvēlieties kādu no trīs spilgtuma līmeņiem ar esošā slēdža palīdzību.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un guļamistaba, Funkcionāls
- Stils: Funkcionāls
- Tips: Griestu lampa
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Augstums: 6,7 cm
- Garums: 35 cm
- Neto svars: 0,655 kg
- Platums: 35 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 350 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1600-800-160
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18
- IP kods: IP 20, aizsardzība pret priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm, nav aizsargāts pret mitrumu
- Aizsardzības klase: I — iezemēts

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un guļamistaba, Funkcionāls
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169278
- Garantija: 5 gadi
- Neto svars: 0,655 kg
- Materiāls: plastmasa
- Stils: Funkcionāls
- Bruto svars: 0,800 kg
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Tips: Griestu lampa
- Augstums: 27,700 cm
- Augstums: 6,7 cm
- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Acu komforts: Nē
- Garums: 8,500 cm
- Platums: 27,700 cm
- Garums: 35 cm
- Neto svars: 0,655 kg
- Platums: 35 cm
- Diametrs: 350 mm
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1600-800-160
- Gaismas krāsa: 4000
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18
- IP kods: IP 20, aizsardzība pret priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm, nav aizsargāts pret mitrumu
- Aizsardzības klase: I — iezemēts
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Nē



Izlaides datums:
2022-05-21
Versija: 0.724

© 2022 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com