

# PHILIPS

## Lampa sufitowa

CAVANAL 40 K

biały

LED



32809/31/P3



## Jedna oprawa, przełącznik i trzy ustawienia oświetlenia

Biała lampa sufitowa LED Cavanal Philips to klasyczna oprawa oświetleniowa, która pasuje do każdego wnętrza. Jest energooszczędna, cechuje się wysoką jakością wykonania i zapewnia długotrwałe oświetlenie. Dzięki funkcji stopniowego przyciemniania możesz wybrać pożądaną jasność w zależności od nastroju.

### **Łatwa obsługa**

- Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

### **Efekt świetlny**

- Równomierna dystrybucja światła

### **Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe**

- Duża trwałość – do 15 lat

### **Nowoczesne oświetlenie LED**

- Wysoka efektywność świetlna

**Oszczędność energii**

- Wbudowana dioda LED jako część systemu
- Oszczędność energii do 80%

**Trzy ustawienia oświetlenia**

- Zmień nastrój w domu, korzystając z istniejącego włącznika światła

# Zalety

## Łatwość konserwacji



## Równomierna dystrybucja światła



## Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin (co oznacza 15 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

## Wysoka efektywność świetlna

Wysokiej jakości światło z silnym strumieniem świetlnym i kątem rozsyłu światła równy 40° sprawiają, że te lampy idealnie nadają się do podświetlania części pomieszczeń, które chcemy wyeksponować.

## Zintegrowane źródło światła LED



Źródło światła, któremu możesz zaufać. Dzięki zintegrowanemu źródłu światła LED nie musisz się martwić o konserwację czy wymianę lampy, ciesząc się doskonałym oświetleniem w swoim domu.

## Oszczędność energii do 80%



Nawet o 80% niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

## SceneSwitch z 3 ustawieniami oświetlenia

Przyciemnij światła bez używania ściemniacza dzięki funkcji SceneSwitch Brightness Change. Możesz łatwo przełączać między trzema poziomami jasności za pomocą posiadanego przełącznika.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

## Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia, Funkcjonalność
- Styl: Funkcjonalność
- Typ: Lampa sufitowa
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 6,7 cm
- Długość: 35 cm
- Waga netto: 0,655 kg
- Szerokość: 35 cm

## Serwis

- Gwarancja: 5 lat

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 350 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1600-800-160
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 18
- Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami powyżej 12 mm, brak ochrony przed wodą
- Klasa ochronności: I – uziemienie

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696169278
- Waga netto: 0,627 kg
- Waga brutto: 0,954 kg
- Wysokość: 391,000 mm
- Długość: 73,000 mm
- Szerokość: 386,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005676501



Data wydania: 2021-10-05  
Wersja: 0.662

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.